







Durchbruch
cut out



Sechskantmutter M5-St-ISO 4032
hexagonal nut

Federscheibe A5,3-FSt-DIN 6798
serrated lock washer

Senkschraube ISO 2009 - M5x16-4.8
counter sunk screw



black coated



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
GD-Zn / zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung	hinge with counter sunk screw
-----------	----------------------------------

Maßstab

Format	A4H
--------	-----

Steinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zeichnungsnummer

08702270

Blatt
01

von 1 Bl.

Zust.	Änderung					Datum		Name		Urspr.: 087022700000					Ers. f.:					Ers. d.:						
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.		Symmetrie		Lauf		
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2