

クッションゴム

CUSHIONS



C-30-CS-EP-UL
ゴム製

C-30-CS
プラスチック製

特 徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。(C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL)
- パネルの穴にワンタッチでセット
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used. (C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL)
- Can be attached one-touch to the hole of a panel.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕 様 ●材 質: C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
C-30-CS-5・6/ポリエチレン (PE)

用 途 ● 小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
納 期 ● 標準在庫品
備 考 ● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。
● 他のカラーも製作いたします。EPDM製(CS-5・CS-6は除く)
● ニトリルゴム製(NBR)で適用板厚1mm用・1.2mm用も製作致します。(C-30-CS-7~10)

Speci- ● Material: C-30-CS-1~4・7~10-EP-UL:
fications Ethylene propylene rubber (EPDM)
C-30-CS-5・6: Polyethylene (PE)

Specific- ● For small distribution board doors and
use measuring equipment.



C-30-CS-1-EP-UL



C-30-CS-2-EP-UL



C-30-CS-3-EP-UL



C-30-CS-4-EP-UL




C-30-CS-5




C-30-CS-6


[C-30-CS-1-EP-UL]




[C-30-CS-2-EP-UL]




[C-30-CS-3-EP-UL]




[C-30-CS-4-EP-UL]




[C-30-CS-7-EP-UL]




[C-30-CS-8-EP-UL]




[C-30-CS-5]




[C-30-CS-6]




[C-30-CS-9-EP-UL]



[C-30-CS-10-EP-UL]



参考パネル穴明け寸法
Reference panel drill dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	φd	硬 度 Hardness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単位 Price
C-30-CS-1-EP-UL	●	2D/3D	φ17	50° ±5°		24103	¥49	100個~	¥47
C-30-CS-2-EP-UL	●	2D/3D	φ9.2	70° ±5°		24104	¥36	100個~	¥35
C-30-CS-3-EP-UL	●	2D/3D	φ8.2		0.9	24105	¥21	100個~	¥20
C-30-CS-4-EP-UL	●	2D/3D	φ5.4	50° ±5°	0.5	24106	¥18	100個~	¥17.30
C-30-CS-5	●	2D/3D	φ8.8	67Dスケール	0.9	20257	¥14	100個~	¥13.40
C-30-CS-6	●	2D/3D	φ8.8	67D scale	1.4	20258	¥16	100個~	¥15.40

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	φd	硬 度 Hardness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単位 Price
C-30-CS-7-EP-UL	●	3D	φ4.8		0.4	24107	¥20	100個~	¥19.20
C-30-CS-8-EP-UL	●	2D/3D	φ6.2	50° ±5°	0.6	24108	¥21	100個~	¥20
C-30-CS-9-EP-UL	●	3D	φ7.8			24109	¥27	100個~	¥26
C-30-CS-10-EP-UL	●	3D	φ9.4			24110	¥29	100個~	¥28

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

RUBBER FEET & GROMMETS
ゴム脚・グロメット
周辺機器 (C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム