



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

## SPECIAL HINGES

商品番号 Product No.	RoHS 10 10 CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
B-407-A	● 2D/3D	開状態でロック Lock in opened state	195	13071	¥800	20個~	¥768
B-407-B	● 2D/3D	ロック機構なし No lock mechanism	192	13338	¥800	20個~	¥768
B-407-C	● 2D/3D	閉状態でロック Lock in closed state	196	13339	¥870	20個~	¥836

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

B-407  
鉄製

## 特徴 Feature

- 150°開き用
- 面付けタイプなので掘込加工は不要です。
- 開状態で簡易ロック機構が働き、開状態を保持します。(B-407-A)
- 閉状態で簡易ロック機構が働き、閉状態を保持します。(B-407-C)
- The door can be opened 150°.
- Surface attachment type, therefore no embedding is required.
- When opened, a simple lock mechanism keeps the door open. (B-407-A)
- When closed, a simple lock mechanism keeps the door close. (B-407-C)

仕様  
● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)  
● 表面仕上: クロムめっき(MFCR)用途  
● 配分電盤・制御盤・点検口納期  
● 標準品・・・納期お問合せください備考  
● 取付け座は固定ねじを緩めることで、取付け位置の調整ができます。調整後は必ず固定ねじを締めてください。Specifications  
● Material: Cold rolled plate (SPCC)  
● Finish: Chrome plating (MFCR)Specific-use  
● Distribution, control boards, and inspection entrance.Remarks  
● The installation location can be adjusted by loosening the fixing screws on the mounting plate. Always re-tighten the fixing screws after adjustment.取付け参考例  
Example of installation  
(Reference)