






A-873-2C
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
- 突起の少ない平面タイプです。
- 半ドアが確認できる構造です。
- The lock mechanism can be controlled from a distance by using the rod or the wires.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Small projection flush type.
- The lock door can always be confirmed to prevent unintended release.

A-873-2C 表面
Front[A-873-2C] キーNo.T0230
KeyA-873-2C 裏面
Rearパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

LE-873-2
フラッシュハンドルコントロールセンター
電気錠タイプもできます。
Flush handles with controls center
electric lock type is also available.

PAT.PEND.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: 本体 / サチライトクロムめっき (MZCr)
ハンドル / クロムめっき (MZCr)

付属品: キー2本

用途: バス等ランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア

納期: 標準在庫品

備考: ロッド操作の場合はリンクエージブッシング (AC-25-Q-14) も合せてご使用ください。(659ページ参照)

電気錠もございます。(LE-873) お問い合わせください。

オートロック仕様も製作致します。

- Specifi- • Material: Zinc alloy (ZDC)
cations • Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
Handle: Chrome plating (MZCr)

- Accessories: Two keys



Specific- • Trunk lid of buses, one-touch doors, use sliding doors and shutter doors.

Remarks • When controlling the lock by the rod, the linkage bushing is required. (See page 659.)
• Electric lock type is also available (LE-873).

[A-873-2C-P]


取付け板(オプション) Installation plate (optional)

- 適用板厚 t=1.5~2.0
Applicable panel thickness



※価格はお問い合わせください。

鍵の操作方法
How to use the key



商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-873-2C	● 2D/3D	930	01331	¥8,500	5個~	¥8,160

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に応対可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー^一
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式
ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ