



K

HEAVY-DUTY CASTERS  
重量用  
キャスター  
双輪  
キャスター  
緩衝器付  
キャスター  
アジャスター付  
キャスター

戸車  
ボール  
キャスター  
モニター  
アーム  
レベル  
アジャスター  
ペダル  
ロック  
ステップ  
スライド  
レール

K-100X 重量用キャスター

# 超重量用双輪自在キャスター HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS



**K-100X**  
アルミニウム製

## 特 徴 Feature




- 双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
- The double wheels improve turning and starting performance, and adoption of a special bearing system for the swivel parts improves swivel performance.

- 仕 様 ● 材 質: 本体/アルミニウム合金(ADC)  
フランジ/熱間圧延鋼板  
車輪/ポリアミド(PA6/グレー色)
- 表面仕上: 電着塗装(黒色)
- 用 途 ● 大型・中型低速運搬台車
- 納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ● 固定車もあります。お問合せください。  
● ポリウレタン車(φ100・φ150)もあります。お問合せください。  
● K-100X-N-50、65はお問合せください。

- Speci- ● Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)  
fications Flange: Hot rolled steel plate  
Wheels: Polyamide (PA6, gray)
- Finish: Electrodeposition (black)
- Specific- ● Large and medium-sized, low-speed  
use flatbed pushcarts
- Remarks ● Polyurethane wheels (φ100, φ150)  
also available. Contact us for details.  
● Contact us for K-100X-N-50/65.



K-100X-N-100



## 特注品のご案内 Custom-Made Product Information



固定車もあります  
Fixed wheels are available

商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	φD	H	L <sub>1</sub> ×L <sub>1</sub>	P×P	L <sub>2</sub>	W	φd	R	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-100X-N-75	●	2D/3D	75	130	100×100	78×78	60	48	10.5	99	4.90	2,180	31435	¥14,000	4個～ ¥13,580
K-100X-N-100	●	2D/3D	100	150	100×100	78×78	70	58	10.5	122	5.88	2,670	31436	¥16,000	4個～ ¥15,520
K-100X-N-150	●	2D/3D	150	220	110×110	90×90	60	58	10.5	136	7.84	3,540	31656	¥21,000	5個～ ¥20,370

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。