

Enclosures

RETEX




Vertretung für Deutschland:

AXXATRONIC GmbH, Alemannenstrasse 10, 71296 Heimsheim

Telefon: (0 70 33) 46 66 1 - 0, Fax: (0 70 33) 46 66 1 - 23, www.axxatronic.de, info@axxatronic.de

Serie 32



Handgehäuse in vier Größen für zahlreiche Anwendungen in der Schutzklasse IP 65.

Gehäuse mit einrastendem Ober- und unterteil (ohne Schrauben). Das funktionelle Gehäusedesign mit verschiedenen Montagemöglichkeiten für die Folientastatur. Hierfür wurden Vertiefungen im Gehäuseober- und unterteil sowie an der Vorder- und Rückseite vorgesehen. Material aus ABS, mit einer Wandstärke von ca. 3 mm.

Schnelle Montage durch einfaches Einrasten. Der Batteriedeckel wird verschraubt.

Am Gehäuseober- und unterteil sind Befestigungsdome für Leiterplatten vorgesehen (mit selbstschneidenden Schrauben). Durch den Einsatz der optional angebotenen Gummidichtung wird die Schutzklasse IP 65 erreicht.

Temperaturbereich von -20° C bis +85° C.

Temperaturbeständig bis 85° C.

Material: Gehäuseober- und unterteil aus ABS, Farbe grau ähnlich RAL 7035 oder schwarz ähnlich RAL 9004.

Lieferumfang: Gehäuseober- und Unterteil. (Batteriefach mit Deckel und Schrauben bei den größeren Ausführungen.)

Zubehör:

- EPDM-Gummidichtung

Optionen:

- Sonderanfertigungen.
- Bedruckung.
- Innenbeschichtung für EMV/RFI-Abschirmung. Beschichtung auf Graphit, Kupfer- oder Nickelbasis in Anhängigkeit des gewünschten Schutzgrades.
- ABS, selbstverlöschend gemäß UL 94 V0.
- weitere Farben.

(Für weitere Optionen fragen Sie bitte Ihren zuständigen Distributor).

Serie di scatole di comando di quattro misure, per diverse applicazioni di comando manuale di misura media, con grado di protezione IP 65.

Nuova struttura di scatola con chiusura mediante tappi a pressione senza viti.

Design mirato alla funzionalità, con varie possibilità di montaggio di tastiera a membrana. Area incava di profondità doppia nel coperchio e nella base e tappi frontali / posteriori per il fissaggio di tastiere a membrana.

In ABS iniettato di alta qualità, con pareti di spessore medio fino a 3 mm.

Semplice montaggio di coperchio, base e tappi frontali / posteriori a pressione. Montaggio del coperchio del portatile tramite viti.

Torrette nella base e nel coperchio che permettono di fissare piastre con viti autofilettanti.

Possibilità di montaggio di guarnizione in EPDM, per tenuta IP 65.

Resiste a temperature di fino 85°C.

Materiali e finiture: coperchio e base in ABS iniettato altamente resistente.

Grigio chiaro simile a RAL 7032 e nero simile a RAL 9004.

L'unità di base include: coperchio e base. Nei formati grandi coperchio portatile e viti inclusi.



Accessori:

- guarnizione di tenuta EPDM.

Opzioni:

- meccanizzazioni speciali.
- serigrafia.
- verniciatura interna per blindaggio EMI / RFI, con verniciatura a base di grafite, rame o nichel, a seconda del livello di protezione richiesto.
- ABS auto estinguibile, secondo UL 94 V0.
- altri colori.







(per altre opzioni si prega di consultare il proprio distributore).



CODE	A	B	C	Farber Colore	
				Hellgrau ähnlich Grigio chiaro sim. RAL 7035	Schwarz ähnlich Nero sim. RAL 9004
33132002	100	75	20	*	
33132202	100	75	20		*
33132003	100	75	30	*	
33132203	100	75	30		*
33132004	120	75	20	*	
33132204	120	75	20		*
33132005	120	75	30	*	
33132205	120	75	30		*










Serie
3E

33132002/33132202





Serie
3E



33132003/33132203








Serie 32
33132004
33132204



OBER-/UNTERTEIL
COPERCHIO
SUPERIORE/INFERIORE




Serie 32
33132005
33132205



Dichtung Guarnizione

- Die optional angebotene EPDM-Gummidichtung bietet einen hohen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Ozon. Schutzart IP 65.
- Temperaturbereich von -20° C bis +85° C.
- *Fabbricata in gomma EPDM. Garantisce un elevato grado di protezione contro polvere, umidità e ozono. Livello di protezione IP 65.*
- *Sopporta temperature fino a - 20°C a +85°C.*



CODE

33070045

Für alle Gehäusegrößen der Serie 32
Per tutte le scatole della Serie 32