





Echelle : 3

X	Epaisseur languette
0.5mm	0.5mm
0.8mm	0.8mm
1mm	1mm



- Epaisseur : 0.35 ±0.004/-0.01mm
- Pas : 19.5mm
- Tenue du clip dans le capuchon > 40 N
- Capacité 0.5 à 15mm²

◆ Cote fonctionnelle
□ Cote d'encombrement
▼ Caractéristique spéciale



SECTION D-D
développé


SECTION E-E
Développé : 11



Réf PRONER COMATEL P/N Tyco Electronics

P7010070411	0-1544291-1
P70100704118	0-1544291-2
P7010070461	0-1544291-3
P70100704618	0-1544291-4
P70103704618	0-1544291-5
P7010470411	0-1544291-6
P70104704118	0-1544291-7

Echelle : 3



Flexion vers le haut G	2° maxi
Flexion vers le bas H	4° maxi
Torsion K	5° maxi
Déformation svt l'axe de la pièce l	2° maxi
Témoin de découpe F	0.3 maxi
Longueur de dénudage A	4 ^{+0.8} ₀
Dépassement du fil B	0.8 ± 0.4

Section ame (mm ²)	Isolant Ø maxi	Frettage isolant		Sertissage conducteur		
		hauteur Ø	largeur M	Hauteur C	Largeur P	Résistance à la traction (daN)
0.5	2.6	2.6 ± 0.1	3.6	1.33 ± 0.03	2.4	> 6
0.75	2.8	3.2 ± 0.1	3.6	1.41 ± 0.03	2.4	> 10
1	3	3.4 ± 0.1	3.6	1.48 ± 0.05	2.4	> 14
1.5	3.5	3.5 ± 0.1	3.6	1.64 ± 0.05	2.4	> 20

Clip	1ere Fi sans ergot			1ere Fi avec ergot		1ere Fe indiv.
	mini	maxi	moy.	mini	maxi	
laiton	5N	11N	8N	/	15N	>35N
P701007041121	7N	13N	10N	8N	13N	>35N
bronze et acier nickelé	7N	13N	10N	/	20N	>35N

NOTA:
Ière Fi sans ergot (MSP) ▼
Valeurs sur languettes laiton brut

P703461	UE4P svf SM163	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 0,5 à 1 µ Sn: 112-16-4 1,5 à 3 µ	/
P7010270411-8	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P701007041121	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P7010370461-8	UE4P svf SM163	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 0,5 à 1 µ Sn: 112-16-4 1,5 à 3 µ	/
P7010070461-8	UZ30 svf 100-86	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 0,5 à 1 µ Sn: 112-16-4 1,5 à 3 µ	/
P7010070461	UZ30 svf 100-86	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 0,5 à 1 µ Sn: 112-16-4 1,5 à 3 µ	/
P7010470411-10	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 3 à 6 µ		/
P7010470411-8	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 3 à 6 µ		/
P7010470411	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 3 à 6 µ		/
P7010070411-8	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P7010070411	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/

Référence/désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité
-----------------------	---------	------------	------------	----------

Sous-Ens. : /

Ensemble :/

**POUR
DIFFUSION**

CLIP SECURITE 4.8 A ENFICHAGE DOUX



PRONER COMATEL

DEPARTEMENT TECHNIQUE
38530 CHAPAREILLAN

Tél: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 34 27

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Echelle: /

Masse:	/
--------	---

Tol. Lin.: ± 0.15

Tol. Ang.: $\pm 2^\circ$

Format A3	
-----------	--

3033 C 001

ER00-0300-04	/	SRd	17/6/04	-	C
Nature de la Modification	N° Avis Modif.	Dessiné par	Date	Approuvé par	Ind.