

Artikel-Nr.: 605148

Bez.: LiYY/Steuerleitung ungeschirmt, grau, 50 m

Adrikeit: 4 x 0,14 mm²

Außendurchmesser: 3,50 mm

LiYY

XX x 0,14 mm² ähnlich VDE 0812

Aufbau

Leiter: El-Cu-Litze, 18 x 0,10 mm => 0,14 mm
Blankweich,

Isolation: PVC YI 2 optional (Standart: DIN 47100)
Farben 90 +/- 3
Shorehärte

Verseilung: in Lagen

Endmantel: PVC YM2 optional (Standart: grau RAL 7001)
Farbe 78 +/- 3
Shorehärte
Vollaufgespritz, talkumiert

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit	> 1,2 kV
Isolationswiderstand	Bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
Leiterwiderstand	min. 20 MΩ x km bei 20°
Betriebsspannung	max. 135 MΩ/km bei 20°
	max. 300 V

Temperaturbereich:

In Ruhe	-20° bis +70°
In Bewegung	-10° bis +70°

Flammwidrigkeit nach DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2