

密閉用埋込みハンドル


EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.

特 徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれる為、パンボディーのイメージを一新します。
- パイプ径が3種類(φ27.2・φ21.7・φ16.0)から選べます。
- トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
- 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
- ドライバン用扉(t=13~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
- 左右兼用型



- Embedded pipes inside the door makes the appearance neat.
- Selection of pipe in three different diameters (φ27.2, φ21.7 and φ16.0) is available.
- The trigger method is adopted so that an easy handling and higher security can be achieved.
- If the safety push rod (FC-705・706) is installed in the storage of the container, it helps a person working inside to get out of the storage in case lock up by accident.
- For the dry van door (t=13~14), the pipe can be aligned inside. With this arrangement the rear cover (FA-815-2-UC) and the pipe guide (FA-815-G) are used, so that the back of the door becomes free from obstruction.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
- For both left-hand and right-hand use.



FA-815N-2-B



キーNo.T0230
Key

ジョイントC
(φ16丸棒用)
Joint C
(For φ16 round rod)




インジケーター (Lock: 生地色 Open: 赤色)
Indicator (Lock: Plain color Open: Red color)


ジョイントB
(φ21.7パイプ用)
Joint B
(For φ21.7 pipe)



ジョイントA
(φ27.2パイプ用)
Joint A
(For φ27.2 pipe)



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit					
	 RoHS	 CAD					 RoHS	 CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price		コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price			数量 Quantity	単価 Price
FA-815N-2-A		2D		A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784	¥13,000	4個~	¥12,500	907651	¥11,000	4個~	¥10,600	
FA-815N-2-B		2D		B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,680	60785	¥13,000	4個~	¥12,500	907652	¥11,000	4個~	¥10,600	
FA-815N-2-C		2D		C	FA-1815-S-3	φ16丸棒 round rod	2,680	60786	¥13,000	4個~	¥12,500	907653	¥11,000	4個~	¥10,600	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

**FA-815N-2**
亜鉛合金製ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締めSPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ


止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

- 仕様** ●材質: ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
ボディー/アルミニウム合金(ADC)
カバー/AAS樹脂
裏カバー(オプション)/AAS樹脂
- 表面仕上: ハンドル/クロムめっき(MZCr)
ボディー/ジルコニウム処理
- 標準色: ホワイトクリスタル
- 付属品: キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
(166・167ページ参照)
- 用途** ●特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
●標準品・・・納期お問合せください
- 備考** ●ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
●安全押棒(FC-705・706)は別売です。(1373
ページ参照)
- 本体のみ(フック・キーパーなし)も販売致します。
●ご指定のカラーで製作致します。お問合せください。
●鍵番号指定等のキープランも設定できます。
●パイプエンド(FA-815-E)は別売です。(168ページ参照)
●パイプガイド(FA-815-G)は別売です。(165ページ参照)
●FA-815(旧タイプ)とは、ジョイント取付け方
向が180°異なります。メンテナンス交換の際は
ジョイントの交換も必要です。
●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤
滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。



- Specifications** ●Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)
Body: Aluminum alloy (ADC)
Cover: AAS resin
Rear cover (optional): AAS resin
- Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Body: Zirconium
- Standard color: White crystal
- Accessories: Two keys. Hook and keeper.
See page 166・167 for detail.
- Specific-Remarks** ●Specially equipped vehicles, containers, dry
vans, chill cars and cold storage vehicles
- The handles and the pipes are not assembled.
The pipes are optional.
- The safety push rod (FC-705・706) is
optional. See page 1373 for detail.
- The main unit (without the hook and
keeper) is also sold by request.
- Any color finish is available by request.
- The key number assignment for a
specific purpose can be set.
- The pipe end (FA-815-E) is optional.
See page 168 for detail.
- The pipe guide (FA-815-G) is optional.
See page 165 for detail.
- The direction in which the joint is fitted
differs 180° from the previous FA-815
type. When servicing and replacing the
handle, the joint must also be replaced.
- To prolong the life of the product, apply a
regular coating of high-performance lubricant
C-985 (P.1367) to the sliding parts.

**使用例**
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-815-2-UC	●	212	60615	¥1,200	10個～ ¥1,152


●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

TAKIGEN
総合 24

155

取付け方法
Installation
methodパイプエンド(別売)
Pipe end (Optional)

FA-815-E

取付け方法
Installation
method裏カバー使用・パイプガイド使用
Using rear cover and pipe guideアルミニウムパイプガイド(別売)
Aluminum pipe guide
(Optional)

FA-815-G

ドライバン用裏カバー(別売)
Dry van rear cover (Optional)

FA-815-2-UC

〔FA-815-2-UC〕

