

締付式ロックハンドル

LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT. PEND.



A-98

特 徴 Feature

[A-98]

- 施錠することにより、止め金がリフト。シールド効果が得られます。
- 操作しやすいスライドキャップを採用
- スライドキャップが閉じている時は、ロック機構が動き、振動などで止め金やロッド棒が動くことはありません。
- 防雨・防塵タイプ(スライドキャップ・シートパッキン・Oリング使用)
- 専用ハンドルで確実な操作が行えます。(A-98-1)
- 右開き用・左開き用

- Stopper plate is lifted when locked. You can get the sealing effects.
- Easy-to-operate slide cap.
- When the slide cap is closed, the lock mechanism works and the stopper plate and rod do not move even if vibrations occur.
- Rainproof and dustproof. (using slide cap, sheet packing and O-ring)
- Special handle ensures dependable operation. (A-98-1)
- The left-hand or right-hand use.

[A-98-1H]

- 手にフィットする大きさ・形状で操作性に優れています。
- Friendly size and shape for easy operation.

[A-98]

- 仕 様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 付 属 品: ビスセット・専用止め金
- 用 途 ●情報通信機器・配分電盤・環境機器
- 納 期 ●特注品・・・納期ご連絡致します
- 備 考 ●操作ハンドルは別売りです。

[A-98-1H]

- 仕 様 ●製品質量: 220g
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 用 途 ●A-98-1用専用ハンドル
- 納 期 ●特注品・・・納期ご連絡致します

[A-98]

- Speci- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- cations ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Screws and special stopper plate
- Specific- ●Information and communication
- use equipment, power/distribution boards and environment equipment
- Remarks ●Handle is optional.

[A-98-1H]





- Speci- ●Mass: 220g
- cations ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Specific use ●Special handle for A-98-1





A-98-1R

A-98-1H

[A-98 本体] main body

ハンドル回転角度90°
Handle turning angleパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[A-98-1H ハンドル] handle

使用例
Example of application

[ハンドル] Handle

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-98-1H	●	2D	ハンドル Handle	02223	¥800	25個～ ¥768
No.0060-H	●	2D		02666	¥300	40個～ ¥288
No.0061-H	●	2D		00182	¥170	50個～ ¥162
No.0062-H	●			70142	¥220	40個～ ¥211

- : RoHS指令対応品
- ▲: RoHS指令に対応可能です。
- ※大量のご注文は更にお安くなります。

[本体] Main body

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	使用ハンドル Applicable handle	L ₁	L ₂	(L ₃)	L ₄	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	P	φD ₁	φD ₂	(S)	R	適用パネル板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price	
A-98-1L	▲		本体・左開き用 Main body/Left-hand use	A-98-1H	125	95	30	70	58	9.6	16	23	50	39.5	40	7	4.8	1.0～4.0	609	02215	¥5,800	5個～	¥5,510
A-98-1R	▲	2D	本体・右開き用 Main body/Right-hand use																	02873		5個～	¥5,510
A-98-2L	●		本体・左開き用 Main body/Left-hand use	No.0060-H	110	83	27	60	53	9.5	16	20.5	46	34	34.5	5	4.7	1.0～4.0	455	02216	¥3,800	5個～	¥3,610
A-98-2R	●	2D	本体・右開き用 Main body/Right-hand use																	02874		5個～	¥3,610
A-98-3L	●		本体・左開き用 Main body/Left-hand use	No.0061-H	90	68	22	40	42	8.5	13	14.5	40	30	30.5	3	4.2	1.0～4.0	258	02217	¥3,200	5個～	¥3,040
A-98-3R	●	2D	本体・右開き用 Main body/Right-hand use	No.0062-H																02875		5個～	¥3,040
A-98-4L	●		本体・左開き用 Main body/Left-hand use		81	60	21	40	37	9	13.5	13.5	37	28	28.5	3	4.5	1.0～2.5	208	02218	¥2,700	5個～	¥2,565
A-98-4R	●	2D	本体・右開き用 Main body/Right-hand use																			02876	5個～

- : RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

つまみ
ハンドル
取手

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

総合 21

415