

NUMBER
C-176295




METRIC

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83





注:

1. 適用製品規格: 108-5302
2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 17S150-□(K*20-16AWG)
17S149-□(K*26-22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176274-□
リセ・コンタクト: 17S152-□(K*20-16AWG)
17S151-□(K*26-22AWG)
4. 取扱説明書: 1S-503J
5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
6. 金属パネルの場合、コンタクト取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
7. プラスチック、パネルの場合、穴端部に
Rなき様御配慮ください。



パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)



NOTES:

1. PRODUCT SPEC., 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 17S150-□(K*20-16AWG)
17S149-□(K*26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176274-□
REC CONTACT: 17S152-□(K*20-16AWG)
17S151-□(K*26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: 1S-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.

Copyright ©19 年				Copyright ©19 年				AMP 株式会社 Tokyo, Japan			
電線電線断面 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極			
mm ² (AWG)				mmφ				3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ)			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 6 Pos (PANEL MOUNT)			
6/6 ナイロン (UL94V-0)				6/6 NYLON (UL94V-0)				一般公差			
DR. 4/12 '90				DE. 4/12 '90				10以下: ±0.2			
Y. NARISAWA				M. SHINDO				10を超え 30以下: ±0.25			
CHK. 11/19 '90				APP. 11/20 '90				30を超え 100以下: ±0.3			
Y. FUJITA				N. ONOUE				角 度: ±3°			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				SIZE LOC 番号 (No.)			
								A3 J C-176295			
								尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面