

T型ハンドル

T-SHAPED HANDLES



[A-1139] 特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様 ●材質：ステンレス鋼（SUS304）
●表面仕上：鏡面バフ研磨
- 用途 ●配分電盤・制御盤
- 納期 ●標準在庫品（TAK60はお問合せください）
- 備考 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
●SUS316も製作致します。



- 耐熱形配電盤には必ず鍵付きをご使用ください。
- 施錠錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- A-1139-1はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。

- Specifications ●Material: Cast stainless steel (SUS304)
●Finish: Mirror surface buffing
- Specific use ●Power/distribution and control boards
- Remarks ●Use with lock mechanism for the fire-resistant power control board.





- Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- A-1139-1 includes one Key No.: 2002. Please contact TAKIGEN if two or more are required.



A-1139-1


キーNo.2002
Key

キーNo.TAK60
Key



No.2002

No.TAK60



パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	鍵番号 Key No.	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1139-1	●	2D/3D	No.2002	4	285	00926	¥7,000	5個～ ¥6,650
A-1139-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60			04144	¥7,000	5個～ ¥6,720
A-1139-2	●	3D	鍵なし Without lock			00927	¥5,500	5個～ ¥5,280

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

[A-139] 特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様 ●材質：亜鉛合金（ZDC）
●表面仕上：クロムめっき（MZCr）
●付属品：キー2本・大ナット・ビスセット・専用止め金
- 用途 ●配分電盤・制御盤
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●鍵違いも製作します。お問合せください。
●特別な表面処理はご相談ください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications ●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys, large nut, screws and special stopper plate.


- Specific use ●Power/distribution and control boards
- Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




A-139-1

キーNo.TAK60
Key

キーNo.0200
Key




パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



No.TAK60

No.0200



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	鍵番号 Key No.	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-139-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	4	240	04066	¥1,450	10個～ ¥1,392
A-139-1	●	2D	0200			00284	¥1,450	10個～ ¥1,392
A-139-2	●	3D	鍵なし Without lock			00285	¥1,050	10個～ ¥1,008

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。