


### Sicherheitsaufbaubuchse / Safety threaded socket

- Zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke / for fitting into panels up to 6 mm thick
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe / fastening: slotted nut M12 x 0.75 and spring washer

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing



### Allgemeine Angaben / General Information

| Best.-Nr. / Order No.                                                     | SAB 6922 Ni /<br>..(Farbe / colour)                                                 | SAB 6922 Au /<br>..(Farbe / colour)                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kontaktteile / contact parts                                              | vernickelt / nickel-plated                                                          | vergoldet / gold-plated                                   |
| Farben / colours <sup>1)</sup>                                            | schwarz / black<br>blau / blue<br>grün / green<br>braun / brown<br>violett / purple | rot / red<br>gelb / yellow<br>grau / grey<br>weiß / white |
| Anschluss / terminal <sup>1)</sup>                                        | M4                                                                                  |                                                           |
| Durchgangswiderstand /<br>transition resistance                           | 7 mΩ                                                                                | 5 mΩ                                                      |
| Bemessungsspannung /<br>rated voltage <sup>2)</sup>                       | 1000 V / CAT III                                                                    |                                                           |
| Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>                             | 32 A                                                                                |                                                           |
| Temperatur-Einsatzbereich /<br>operating temperature                      | von / from -25°C bis / to +80°C                                                     |                                                           |
| Anzugsdrehmoment der Schlitzmutter/<br>max. torque for the fastening nuts | 45 Ncm                                                                              |                                                           |

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures