

密閉用両面ハンドル

BOTH-SIDE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



RoHS



ステンレス



CAD

FA-1919-W

ステンレス製

特徴 Feature

- 内側より開けられるインナーハンドル運動タイプ
- 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
- 左右兼用型
- The inner handle interlocking type unlocks the door from inside.
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting screw.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 材質：本体／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ワッシャー／ポリアセタール樹脂(POM)

表面仕上：鏡面バフ研磨

付属品：受座

用途：コンテナ・密閉用の扉

納期：標準在庫品

備考：パネル厚50mm以上の扉には、□10角棒(FA-622用角棒233ページ)をご使用ください。





Specifications • Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Washer: Polyacetal (POM)

• Finish: Mirror surface buffing

• Accessories: Catch

Specific use • Doors for container and airtight case

Remarks • On doors with a panel thickness of 50mm or more, use a □10 square bar (square bar for FA-622, page 233).



商品番号 Product No.	RoHS CAD	(L ₁)	(L ₂)	L ₃	L ₄	(L ₅)	W ₁	W ₂	(W ₃)	(H ₁)	(H ₂)	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	(P ₃)	P ₄	M	調整範囲 Adjusting range	(L ₅)位置上の 参考使用荷重F N Load F at (L ₅) position (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
FA-1919-W-1	● 2D	260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	1,330	60225	¥11,000	4個～	¥10,560
FA-1919-W-2	● 2D	230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	1,000	60226	¥9,200	5個～	¥8,832
FA-1919-W-3	● 2D	185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	620	60227	¥9,200	5個～	¥8,832
FA-1919-W-4	● 2D	150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	510	60228	¥8,900	5個～	¥8,544

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.

※大量のご注文は更にお安くなります。

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。