



Beispiel

Bestellzeichen: TA090706
Artikelnummer: 5814038
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011466
E-Nummer:
Finland: 3438267
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	95	65	60
inch:	3.7	2.6	2.4

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Grau

Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C

Dauergebrauch: -40 ... 60 °C

Kurzzeit: -40 ... 175 °F

Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MP 0907 Montageplatte
DRM 50 Tragschiene TS 15
FP 10674 Wandbefestigungslaschen
DPS 14553 Plombierpfropfensatz

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 65

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07

Elektrische Isolierung: Voll isoliert

Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja

Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650

Zertifikate:

Fimko

Gost R

