

**CP-328**  
プラスチック製

# セットキャップ・座金

## SET CAPS/WASHERS

### 特 徴 Feature

- ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
- ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
- 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
- Prevents the head of the screws clogged with dust.
- Prevents the screws that are rarely used from getting rusted.
- The washers can be used with either the bolt or flash head screw.

仕 様 ●材 質：キャップ／ポリプロピレン(PP)  
座金／快削黄銅棒(C3604BD)

用 途 ●表面仕上：座金／ニッケルめっき(MBNi)

納 期 ●船舶・車両・屋外用機器

●標準品・・・・即納します

Specifications ●Material: Cap: Polypropylene (PP)  
Washer: Free-cutting brass bar (C3604BD)

Specific use ●Finish: Washer: Nickel plating (MBNi)

●Ships, vehicles and outdoor equipment

グレー  
Grayアイボリー  
Ivoryグレー  
Grayアイボリー  
Ivory

CP-328-A-8



CP-328-A-6





CP-328-A-5



CP-328-B-5


〔CP-328-A〕

〔CP-328-B〕



### 取付け断面図

#### Installation cross section



ナット使用時 When using nuts  
皿ねじ使用時 When using flash head screws  
座金は兼用タイプです。  
The washer is the type that can be used in both ways.

※価格は、キャップと座金のセット価格です。  
※ The price indicated includes both the cap and washer.

| 商品番号<br>Product No. | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | φd <sub>1</sub> | φd <sub>2</sub> |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CP-328-A-4          | 15             | 3.5            | 19              | 14.5            | 8.5             | 4.2             |
| CP-328-A-5          |                |                |                 |                 | 10.5            | 5.2             |
| CP-328-A-6          | 18             | 4              | 23              | 18.3            | 12.5            | 6.2             |
| CP-328-A-8          | 22             | 5              | 27              | 22              | 16.5            | 8.5             |
| CP-328-B-4          | 5              | 3.5            | 19              | 14.5            | 8.5             | 4.2             |
| CP-328-B-5          |                |                |                 |                 | 10.5            | 5.2             |
| CP-328-B-6          | 6              | 4              | 23              | 18.3            | 12.5            | 6.2             |
| CP-328-B-8          | 7              | 5              | 27              | 22              | 16.5            | 8.5             |

| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD | 備 考<br>Remarks | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-----|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| CP-328-A-4-Gray     | ▲    | 2D  | M4             | 21758       | ¥40          | 100個～ ¥38                               |
| CP-328-A-4-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21759       | ¥40          | 100個～ ¥38                               |
| CP-328-A-5-Gray     | ▲    | 2D  | M5             | 21760       | ¥40          | 100個～ ¥38                               |
| CP-328-A-5-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21761       | ¥40          | 100個～ ¥38                               |
| CP-328-A-6-Gray     | ▲    | 2D  | M6             | 21762       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| CP-328-A-6-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21763       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| CP-328-A-8-Gray     | ▲    | 2D  | M8             | 21764       | ¥80          | 100個～ ¥77                               |
| CP-328-A-8-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21765       | ¥80          | 100個～ ¥77                               |

●：RoHS指令対応品  
▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD | 備 考<br>Remarks | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-----|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| CP-328-B-4-Gray     | ▲    | 2D  | M4             | 21766       | ¥39          | 100個～ ¥37                               |
| CP-328-B-4-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21767       | ¥39          | 100個～ ¥37                               |
| CP-328-B-5-Gray     | ▲    | 2D  | M5             | 21768       | ¥39          | 100個～ ¥37                               |
| CP-328-B-5-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21769       | ¥39          | 100個～ ¥37                               |
| CP-328-B-6-Gray     | ▲    | 2D  | M6             | 21770       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| CP-328-B-6-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21771       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| CP-328-B-8-Gray     | ▲    | 2D  | M8             | 21772       | ¥80          | 100個～ ¥77                               |
| CP-328-B-8-Ivory    | ▲    | 2D  |                | 21773       | ¥80          | 100個～ ¥77                               |

●：RoHS指令対応品  
▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

C

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチスナッチ  
ロックコントロール  
センターグレーチング  
ロック工業用  
錠前

パッキン

窓枠・カード  
ホルダーゴム脚・  
フロマットPERIPHERA EQUIPMENT  
周辺機器  
(C)  
フリーザー  
金具  
ラッシング  
システム