

all empty PC 150/150 XHT



Beispiel

Besteht aus: all empty

Besteht aus: all empty

Bestellzeichen: PC 150/150 XHT
Artikelnummer: 6013936
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
Anmerkungen: transparenter Deckel
 extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074061294
E-Nummer: 3435622
 Finland: 3435622
 Dänemark: 8212027925
 Norwegen: 8212027925

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|--------------------------------------|---|--------|------|--|
| mm: | 180 | 130 | 150 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67 |
| inch: | 7.1 | 5.1 | 5.9 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: all empty | | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: RAL 7035 | | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelfarbe: Rauchgrau | | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V |
| Polyamid | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Deckelschraubenmaterial: | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6 |
| Deckelschraubenfarbe: Schwarz | | | | Zertifikate: |
| Dichtungsmaterial: PUR | | | | Gost R |
| Temperatur Bereich: | | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 120 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 80 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 250 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 175 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| MIV 150 | Montageplatte | | | |
| MIN 10 | Tragschiene TS 15 | | | |
| MIN 15 | Tragschiene TS 15 | | | |
| MIV 10 | Tragschiene TS 35 | | | |
| MIV 15 | Tragschiene TS 35 | | | |
| FP A 150/180 | Frontplatte | | | |
| HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) | | | |
| FP 22046 | Wandbefestigungslaschen | | | |

