

## Telefonlampen



### Telephone lamps

TEL T 4,5  
TEL T 4,5

| Type | Socket Base | Spannung V<br>Voltage V | Strom A<br>Current A | Leistung W<br>Power W |
|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| TEL  | T 4,5       | 6                       | 0,05                 |                       |
| TEL  | T 4,5       | 12                      | 0,04                 |                       |
| TEL  | T 4,5       | 24                      | 0,02                 |                       |
| TEL  | T 4,5       | 30                      | 0,02                 |                       |
| TEL  | T 4,5       | 36                      | 0,02                 |                       |
| TEL  | T 4,5       | 48                      | 0,02                 |                       |

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request





TEL T 4,6  
TEL T 4,6

|     |       |    |      |  |
|-----|-------|----|------|--|
| TEL | T 4,6 | 6  | 0,05 |  |
| TEL | T 4,6 | 12 | 0,02 |  |
| TEL | T 4,6 | 12 | 0,04 |  |
| TEL | T 4,6 | 12 | 0,05 |  |
| TEL | T 4,6 | 24 | 0,02 |  |
| TEL | T 4,6 | 24 | 0,04 |  |
| TEL | T 4,6 | 30 | 0,02 |  |
| TEL | T 4,6 | 30 | 0,04 |  |
| TEL | T 4,6 | 48 | 0,02 |  |
| TEL | T 4,6 | 60 | 0,02 |  |

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request





TEL T 5,5  
TEL T 5,5

|     |       |    |       |  |
|-----|-------|----|-------|--|
| TEL | T 5,5 | 6  | 0,04  |  |
| TEL | T 5,5 | 6  | 0,05  |  |
| TEL | T 5,5 | 6  | 0,20  |  |
| TEL | T 5,5 | 12 | 0,02  |  |
| TEL | T 5,5 | 12 | 0,05  |  |
| TEL | T 5,5 | 12 | 0,10  |  |
| TEL | T 5,5 | 24 | 0,02  |  |
| TEL | T 5,5 | 24 | 0,025 |  |
| TEL | T 5,5 | 24 | 0,04  |  |

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request





Datasheets with technical informations on demand available. Im Auftragsfall liefern wir auf Wunsch ein Datenblatt.

## Telefonlampen Telephone lamps

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request





TEL T 5,5

TEL T 5,5

| Typ<br>Type | Sockel<br>Base | Spannung V<br>Voltage V | Strom A<br>Current A | Leistung W<br>Power W |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| TEL         | T 5,5          | 24                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 28                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 28                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 30                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 30                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 30                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 36                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 36                      | 0,025                |                       |
| TEL         | T 5,5          | 36                      | 0,035                |                       |
| TEL         | T 5,5          | 36                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 36                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 48                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 48                      | 0,03                 |                       |
| TEL         | T 5,5          | 60                      | 0,02                 |                       |
|             |                |                         |                      |                       |
|             |                |                         |                      |                       |
|             |                |                         |                      |                       |
|             |                |                         |                      |                       |

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request



TEL T 5,5 K

TEL T 5,5 K

|     |         |    |      |  |
|-----|---------|----|------|--|
| TEL | T 5,5 K | 6  | 0,04 |  |
| TEL | T 5,5 K | 12 | 0,02 |  |
| TEL | T 5,5 K | 12 | 0,05 |  |
| TEL | T 5,5 K | 12 | 0,10 |  |
| TEL | T 5,5 K | 24 | 0,02 |  |
| TEL | T 5,5 K | 24 | 0,04 |  |
| TEL | T 5,5 K | 24 | 0,05 |  |
| TEL | T 5,5 K | 28 | 0,05 |  |
| TEL | T 5,5 K | 30 | 0,02 |  |
| TEL | T 5,5 K | 30 | 0,04 |  |
| TEL | T 5,5 K | 30 | 0,05 |  |
| TEL | T 5,5 K | 36 | 0,02 |  |
| TEL | T 5,5 K | 36 | 0,04 |  |
| TEL | T 5,5 K | 48 | 0,02 |  |
| TEL | T 5,5 K | 60 | 0,02 |  |
|     |         |    |      |  |
|     |         |    |      |  |
|     |         |    |      |  |

Weitere elektrische Werte auf Anfrage. Other electrical specifications on request.


## Telefonlampen

### Telephone lamps


TEL T 6,8  
TEL T 6,8




Lebensdauer:  
auf Anfrage  
Life:  
on request



| Typ<br>Type | Socket<br>Base | Spannung V<br>Voltage V | Strom A<br>Current A | Leistung W<br>Power W |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| TEL         | T 6,8          | 6                       | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 6                       | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 6                       | 0,20                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 12                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 12                      | 0,10                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 24                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 24                      | 0,025                |                       |
| TEL         | T 6,8          | 24                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 24                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 24                      | 0,08                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 28                      | 0,045                |                       |
| TEL         | T 6,8          | 28                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 28                      | 0,08                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 30                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 30                      | 0,025                |                       |
| TEL         | T 6,8          | 30                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 30                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 36                      | 0,035                |                       |
| TEL         | T 6,8          | 36                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 48                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 48                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 48                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 60                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 60                      | 0,04                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 60                      | 0,05                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 60                      | 0,06                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 70                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 80                      | 0,02                 |                       |
| TEL         | T 6,8          | 110-130                 | 0,02                 |                       |



Manifestation einer  
geplanten Vorgabe.



Datasheets with technical informations on demand available. Im Auftragsfall liefern wir auf Wunsch ein Datenblatt.