






LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		E	RELEASED FJ00-1013-00	20SEP01	N.Y M.S
			A	変更 (REVISED) FJ00-1347-01	03SEP01	N.Y M.S
			B	変更 (REVISED) FJ00-1394-02	08JUL02	N.Y M.S
			C	変更 (REVISED) FJ00-0163-03	01MAR03	N.Y M.S
			D	変更 (REVISED) FJD0-0104-03	16APR03	N.Y M.S
			E	変更 (REVISED) FJD0-0292-04	16AUG04	A.H N.Y
			E1	変更 (REVISED) ECR-14-012507	01DEC14	W.W D.Z



- 注記 ;
- 適用基板厚 ; 1.6t
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング ; 1376477
 - 適用基板穴寸法 ; FIG.1参照
 - 適用基板穴径 ; $+0.1$
 -0
パンチ加工穴 ; 0.7
ドリル加工穴 ; 0.9±0.05

- NOTES;
- APPLICABLE P.C.B THK.;1.6t
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING:1376477
 - APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 - APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE; $0.7^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE;0.9±0.05

型番は、SHEET 2 OF 2 を参照
(P/N SEE SHEET 2 OF 2)

表 1
TABLE 1

部品番号 PARTS NO	名称 PARTS NAME	材質、表面处理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポストコンタクト POST CONTACT	錫めっき済黄銅 PRE TIN BRASS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
INCHES

MATERIAL
材料
SEE TABLE 1

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10> :±0.2
30> ≥10:±0.25
100> ≥30:±0.3
ANGLE :±3°

FINISH
仕上
SEE TABLE 1

DWN
N.YAMASAKI
3 SEP '01

CHK
M.SHINDO
3 SEP '01

APVD
Y.KASHIWA
3 SEP '01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5703

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5286

WEIGHT

TE Connectivity

NAME
名称
2.5mmPITCH
シグナルメイト コネクタ ヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)
2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE)

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1376478

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度
—

SHEET
1 OF 2

REV
E1

LOC J	DIST —	REVISIONS ??					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

E1 obsolete 回路番号6のピン抜き仕様	7	20.0	18.25	NATURAL	6	1565044-6	
	6	17.5	15.75	BLUE	5	2-1565044-5	
	E1 obsolete 回路番号2のピン抜き仕様	6	17.5	15.75	NATURAL	5	1565044-5
		3	10.0	8.25	NATURAL	2	1376497-2
	7	20.0	18.25	RED	7	1-1376478-7	
	7	20.0	18.25	NATURAL	7	1376478-7	
	6	17.5	15.75	BLUE	6	2-1376478-6	
	6	17.5	15.75	RED	6	1-1376478-6	
	6	17.5	15.75	NATURAL	6	1376478-6	
	5	15.0	13.25	RED	5	1-1376478-5	
	5	15.0	13.25	NATURAL	5	1376478-5	
	4	12.5	10.75	BLUE	4	2-1376478-4	
	4	12.5	10.75	NATURAL	4	1376478-4	
	3	10.0	8.25	RED	3	1-1376478-3	
	3	10.0	8.25	NATURAL	3	1376478-3	
	2	7.5	5.75	BLUE	2	2-1376478-2	
	2	7.5	5.75	RED	2	1-1376478-2	
	2	7.5	5.75	NATURAL	2	1376478-2	
	備考	ハウジング 極数	B	A	色	極数	型番
			寸法				

DIMENSIONS: ??? ? MM	DWN —	MATERIAL ??	FINISH ??
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ???	CHK —	TE Connectivity	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APVD —	NAME 2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE) 2.5mmピッチシグナルメイトコネクタヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)	
	PRODUCT SPEC ????	SIZE A4	RESTRICTED TO —
	APPLICATION SPEC ??????	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1376478
WEIGHT —	SCALE ?? 1:1		
CUSTOMER DRAWING		SHEET 2	OF 2
		REV E1	