





M-TUBE

M-TUBE

Allgemeine Hinweise	General Remarks
Allgemeine Hinweise: klicken Sie hier	General Remarks: click here
Technische Daten LED's: klicken Sie hier	Technical Data LEDs: click here
Technische Daten	Technical Data
Lichtleiterwerkstoff: PMMA UL94	Light guide material: PMMA UL94
Gehäusewerkstoff: PC UL94	Housing material: PC UL94
Betriebstemperatur: -40°C ... +85°C	Operating temperature: -40°C ... +85°C



Montagebohrungen · Mounting holes

		d = Ø5	d = Ø6	d = Ø8	d = Ø10
Pos. 4-11	Lichtleiter 100mm Light guide 100mm	1320.0510	1320.0610	1320.0810	1320.1010
	Lichtleiter 300mm Light guide 300mm	1320.0530	1320.0630	1320.0830	1320.1030
Pos. 12-15	Spannhülse Clamping sleeve	1320.0001	1320.0002	1320.0003	1320.0004

		empfohlene LED's recommended LEDs	d = Ø5, 6, 8, 10
Pos. 2-3	Gehäuse/LED rot Housing/LED red	L18	1320.1200
	Gehäuse/LED weiß Housing/LED white	L17	1320.1500
Pos. 1	Gehäuse/ohne LED Housing/without LED	-	1320.1000

Bestellbeispiel Order example	Gehäuse mit LED Housing with LED	Gehäuse ohne LED Housing without LED	Lichtleiter Light guide	Spannhülse Clamping sleeve
einseitige Einstrahlung LED rot Lichtleiter 100mm d = Ø6mm	1x 1320.1200	1x 1320.1000	1x 1320.0610	2x 1320.0002
single sided irradiation LED red light guide 100mm d = Ø6mm				
doppelseitige Einstrahlung LED weiß Lichtleiter 300mm d = Ø10mm	2x 1320.1500	-	1x 1320.1030	2x 1320.0004
double sided irradiation LED white light guide 300mm d = Ø10mm				

Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage.
Minimum quantity for special design on request.

Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage
Light printing non-stock item · Quantity and prices on request



[Seite ausdrucken](#)



[Print page](#)