





1.0mm Pitch

SERIES


6226

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 両面接点


1.0mmPitch LIF Vertical SMT Dual-sided contact



SECT. X-X



基板取付け寸法 (コネクタ搭載面側)  
MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)



適用FPC/FFC

APPLICABLE FPC/FFC

|     | 公差<br>TOLERANCE |                |       |
|-----|-----------------|----------------|-------|
|     | P               | W              | M     |
| FPC | ±0.02           | +0.07<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC | ±0.05           | ±0.03          | ±0.1  |

寸法表  
DIMENSION

| 型番<br>P/N               | 極数<br>No. of Pos. | A  | B    |
|-------------------------|-------------------|----|------|
| 00 6226 004 00X 800 X   | 4                 | 3  | 6.3  |
| ↑ 005                   | 5                 | 4  | 7.3  |
| 006                     | 6                 | 5  | 8.3  |
| 007                     | 7                 | 6  | 9.3  |
| 008                     | 8                 | 7  | 10.3 |
| 009                     | 9                 | 8  | 11.3 |
| 010                     | 10                | 9  | 12.3 |
| 011                     | 11                | 10 | 13.3 |
| 012                     | 12                | 11 | 14.3 |
| 013                     | 13                | 12 | 15.3 |
| 014                     | 14                | 13 | 16.3 |
| 015                     | 15                | 14 | 17.3 |
| 016                     | 16                | 15 | 18.3 |
| 017                     | 17                | 16 | 19.3 |
| 018                     | 18                | 17 | 20.3 |
| 019                     | 19                | 18 | 21.3 |
| ↓ 00 6226 020 00X 800 X | 20                | 19 | 22.3 |

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for  
available numbers of positions.

## 注文コード ORDERING CODE

00 6226 0XX 00X 800 X

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS





800+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)  
800: スズ鉛めっき Sn-Pb Plated

1: 自然色 Natural color  
2: 黒 Black color  
3: 灰 Gray color

## SERIES

# 6226

エンボス梱包品  
Tape and Reel Package



| 型 番<br>P/N            | 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 04 6226 004 20X 800 X | 4                     | 6.7  | 8.7  |
| 04 6226 005 20X 800 X | 5                     | 7.7  | 9.7  |
| 04 6226 007 20X 800 X | 7                     | 9.7  | 11.7 |
| 04 6226 008 20X 800 X | 8                     | 10.7 | 12.7 |

| 型 番<br>P/N            | 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 04 6226 010 30X 800 X | 10                    | 12.7 | 14.7 |
| 04 6226 015 30X 800 X | 15                    | 17.7 | 19.7 |
| 04 6226 016 30X 800 X | 16                    | 18.7 | 20.7 |
| 04 6226 017 30X 800 X | 17                    | 19.7 | 21.7 |
| 04 6226 018 30X 800 X | 18                    | 20.7 | 22.7 |

| 型 番<br>P/N            | 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 04 6226 017 40X 800 X | 17                    | 19.7 | 21.7 |
| 04 6226 018 40X 800 X | 18                    | 20.7 | 22.7 |
| 04 6226 020 40X 800 X | 20                    | 22.7 | 24.7 |

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for  
available numbers of positions.

## 注文コード ORDERING CODE

04 6226 0XX X0X 800 X

極数 NUMBER OF POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE

2:エンボス Tape & Reel 24.0mm

3:エンボス Tape & Reel 32.0mm

4:エンボス Tape & Reel 44.0mm

・ 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated (RoHS対応品 RoHS Compliant Product)

800 : スズ鉛めっき Sn-Pb Plated

■ 1：自然色 Natural color

2: 黒 Black color

3: 灰 Gray color

梱包数量 1000個/リール  
PACKING QUANTITY : 1000/Reel