



Kardborreband TEXTIE®

Egenskaper och fördelar

Snabb och enkel att använda och utan behov av verktyg. Inget spill, de är korrosionsfria, resistent mot åldrande och kan återanvändas (upp till 400 gånger).

Olika färger finns för att förenkla identifikation av många kabelbuntar.

Användningsområde

Då kablar är gjorda med tunnare och mjukare isolering, och eftersom fiberoptiska kablar blir mer vanligt så har det skapats ett behov av en "mjuk" metod för buntning. Då är TEXTIE® utmärkt att använda för telefonkablar, optisk fiber och nätverkskablar. Perfekt för användning vid tillfälliga installationer som vid scenbyggen på teatern eller för prototypkablage. Kan även användas för en mängd applikationer både privat och på kontoret.




Tack vare den praktiska designen fästs TEXTIE® på kabeln och kan inte komma bort.

Fästen, GTM serien, kan fås på begäran. Kontakta oss!



TEXTIE®-Serien finns i olika färger och längder.



TEXTIE®-Serien

Materialdata	
Mtrl öglor	Polyamid (N), pålaminerad kardborre
Mtrl krokor	Polyetylen (PE)
Temperaturområde	-20°C till +75°C

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Mtrl öglor	Mtrl krokor	Färg	Förp innehåll
130-00012	15 161 25	TEXTIE® S	150	12,5	45	PA	PE	Svart (BK)	10
130-00013	15 161 26	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Svart (BK)	10
130-00021	–	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Vit (WH)	10
130-00014	–	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Röd (RD)	10
130-00016	–	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Gul (YE)	10
130-00017	–	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Grön (GN)	10
130-00018	–	TEXTIE® M	200	12,5	60	PA	PE	Blå (BU)	10
130-00019	15 161 27	TEXTIE® L	330	12,5	100	PA	PE	Svart (BK)	10
130-00020	15 161 28	TEXTIE® 5M	5000	12,5	–	PA	PE	Svart (BK)	1
130-00022	15 161 29	TEXTIE® 25M	25000	13,0	–	PA	PE	Svart (BK)	1

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.