



## Selbstschließender Schutzschlauch

### • Helagaine Twist-In


Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik und Elektrotechnik. Twist-In in den praktischen 2- und 5-m Längen werden im Büro und privaten Bereich eingesetzt und sind der perfekte Kabelschutz z.B. an PC, TV- und HIFI-Geräten.

### Hauptmerkmale

- Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb
- Ideal für die nachträgliche Installation
- Leichtes, einfaches anbringen und entfernen
- Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
- Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

**Ablängen ohne Ausfransen  
mit dem Heißschneidegerät HSG0,  
siehe Seite 180.**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                       | Polyester (PET)              |
| <b>Betriebstemperatur</b>             | -70 °C bis +125 °C           |
| <b>Schmelzpunkt</b>                   | +255 °C                      |
| <b>Brandschutz-<br/>eigenschaften</b> | FMVSS 302, selbstverlöschend |



Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion.

**Twist-In aus  
flammhemmenden  
Polyester finden  
Sie in unseren  
Branchenlösungen.**



Mehr Details!



Twist-In Handelsverpackung für den gelegentlichen Bedarf.

| TYP         | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Farbe        | Rollenlänge | Art.-Nr.  |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Twist-In 05 | 4             | 5             | Schwarz (BK) | 150 m       | 170-01000 |
| Twist-In 08 | 5             | 8             | Schwarz (BK) | 100 m       | 170-01001 |
| Twist-In 13 | 10            | 13            | Schwarz (BK) | 50 m        | 170-01002 |
| Twist-In 19 | 16            | 19            | Schwarz (BK) | 25 m        | 170-01004 |
| Twist-In 25 | 19            | 25            | Schwarz (BK) | 25 m        | 170-01005 |
| Twist-In 29 | 25            | 29            | Schwarz (BK) | 15 m        | 170-01006 |
| Twist-In 32 | 29            | 32            | Schwarz (BK) | 15 m        | 170-01007 |
| Twist-In 38 | 32            | 38            | Schwarz (BK) | 15 m        | 170-01008 |
| Twist-In 50 | 38            | 50            | Schwarz (BK) | 15 m        | 170-01010 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| TYP         | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Farbe        | Rollenlänge | Art.-Nr.  |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Twist-In 05 | 4             | 5             | Schwarz (BK) | 5 m         | 170-01011 |
| Twist-In 08 | 5             | 8             | Schwarz (BK) | 5 m         | 170-01012 |
| Twist-In 13 | 10            | 13            | Schwarz (BK) | 5 m         | 170-01013 |
| Twist-In 19 | 16            | 19            | Schwarz (BK) | 2 m         | 170-01014 |
| Twist-In 25 | 19            | 25            | Schwarz (BK) | 2 m         | 170-01015 |
| Twist-In 29 | 25            | 29            | Schwarz (BK) | 2 m         | 170-01016 |
| Twist-In 32 | 29            | 32            | Schwarz (BK) | 2 m         | 170-01017 |
| Twist-In 38 | 32            | 38            | Schwarz (BK) | 2 m         | 170-01018 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.