

## LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-GOF-FA-IP20 - 1657070

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



LWL-Steckverbinder SCRJ, IP20, duplex, mit Schnellanschluss-technik, für Glasfaser Multimode 50/125 µm, für Einzeldaderdurchmesser 2,9 mm

### Ethernet

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356100120

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Polzahl	2
Steckgesicht	SCRJ gemäß IEC 61754-24
Faserart	GOF-Faser A1a, A1b
Faser	50/125 µm und 62,5/125 µm
Durchmesser Ferrule	2,50 mm
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	schwarz

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

#### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PBT
Material Ferrule	Zirkonia-Keramik
Farbe Ferrulenhäalter	weiß

#### Optische Kennwerte

Dämpfung	≤ 0,5 dB (Einfügedämpfung)
----------	----------------------------

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

## LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-GOF-FA-IP20 - 1657070

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

### Approbationen

---

GOST / GOST /

---

### Approbationsdetails


---


---

### Zubehör

#### Montagewerkzeug

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - 1658228



## LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-GOF-FA-IP20 - 1657070

### Zubehör

VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - 1658231



---

### Zeichnungen

Maßzeichnung

SCRJ-Steckverbinder IP20

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>