




TH399

PATENTED IP68

2-3
Poli



Capacità di connessione fino a 6°
Connection capability up to 6°

Morsettiera lineare a 3 vie. Uscita a "Y" elevato grado IP.

Protected connection solution of the linear type with "Y" exit and high IP rate.

Dati tecnici - Technical data

250 V~

4 °

IP68
2 BAR

PTI 250

T85° C

Tipo di cavo utilizzabile in funzione della temperatura ambiente

Temperatura ambiente Ambient temperature	Tipo di cavo utilizzabile Suitable cable	Sezione minima Smallest cross-sectional	Sezione massima Largest cross-sectional
T85	H05SS-F	3G1,5mm² 5G1,5mm²	3G 4mm² 5G2,5mm²

Coppia torsione
Torque force

2-3 P

2.5 Nm

29

Corpo pressacavo-Dado
Cable gland body-Nut

2.5 Nm

24

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C
PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

■ Nero - Black

-20°C

+125°C

Gomme - Rubbers

Gommini- sealing inserts: TPE-V
Guarnizioni - seals: SILICONE silicon

Bussole- Insert

M3
T

Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel

Ottone nichelato
Nickel plated
brass

Bussola cieca
End barrier insert
Bussola STD
STD insert
Bussola WP
WP insert

1

2

3

Codice - Part number

T H B . 3 9 9 . X X X

CORTO
SHORT


Min-Max Ø cavo - cable



5÷13,5 mm

3 VIE - 3 WAYS


2 poli-2 poles



THB.399.E2A
THB.399.E2B
THB.399.E2C



3 poli-3poles



THB.399.E3A
THB.399.E3B
THB.399.E3C



Norme - Standards


EN60529:1991+A1:2000-
IP68:20MT-PROF;60 MIN
EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004



Kit di fornitura non assemblato THB *Unassembled kit THB*

THB.399.XXX

VERSIONE A LUNGA
LONG VERSION



mm390 mm590 mm240

100 PZ

100 PZ

300 PZ


400 PZ

100 PZ

Min-Max Ø cavo - cable ⚡ ⚡ Ø 8÷17 mm

THB.399.EXX

VERSIONE CORTA
SMALL VERSION



mm390 mm590 mm240

200 PZ

200 PZ

600 PZ


800 PZ

200 PZ

Min-Max Ø cavo - cable ⚡ ⚡ Ø 5÷13,5 mm


Kit di fornitura assemblato THZ *Assembled kit THZ*

THZ.399.XXX




mm395 mm395 mm185

50 PZ




THZ.399.EXX




mm395 mm395 mm185

100 PZ




Kit di fornitura imbustati THR Fare riferimento a catalogo THR *Retail packed kit THR* Please refer to *THR Retail Catalogue*

THR.399.SXX



mm390 mm590 mm240

25 CONF



mm395 mm395 mm185


25 CONF



1 CONF
1 PZ

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK *Special custom packed version THK*

THK.399.XXX



mm mm mm

PZ

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions