



Beispiel

Bestellzeichen: AL 165609
Artikelnummer: 7011330
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004215
E-Nummer:
Finland: 3423629
Dänemark: 8212004760
Italien: 7321080
Schweden: 2536331
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		560	160	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		22.0	6.3	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:		all empty			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:		RAL 7001			
Deckelfarbe:		RAL 7001			
		Rostfreier Stahl			
Deckelschraubenmaterial:					
Dichtungsmaterial:		Neopren			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:		-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:		-60 ... 175 °F			
Zubehör:					
AM 1656		Montageplatte			
ARH 1656		Tragschiene TS 35			
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

ALU 560x160x90

FIBOX Aluminium AL 165609

