

スタッド付防水レバーロックハンドル

WATERPROOF LEVER-LOCK HANDLES WITH STUDS

A-130-S
亜鉛合金製

A-140-S-1と交換できます 回転防止ストッパー付

PAT.PEND.



A-130-S-1-1

キーNo.0200
Key

A-130-S-3-1

キーNo.TAK60
Key

使用例
Example of
application



止め金の奥行きを調節できます。
Stopper plate depth can be adjusted.

商品番号 Product No.	RoHS TAK60	CAD		L	W	製品質量(g) Mass	コード Code		単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity
		TAK60	0200				TAK60	0200		
A-130-S-1-1-TAK60	A-130-S-1-1	●	●	2D		167	20	659	04027 01661	¥3,500 5個～
A-130-S-2-1-TAK60	A-130-S-2-1	●	●	2D		142	20	647	04028 01662	¥3,400 5個～
A-130-S-3-1-TAK60	A-130-S-3-1	●	●	2D		127	18	636	04029 01663	¥3,300 5個～

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-130-S-TAK60)
- L型ハンドルA-140-S-1と取付けに互換性があります。
- トリガーハンドルを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
- 止め金の取付け位置が調節できます。
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-130-S-TAK60)
- Installation is same as to L-handle standard A-140-S-1.
- Trigger-gripped-and-turned stopper-incorporated safety mechanism prevents the handle from turning caused by rod weight and vibrations.
- Stopper plate installing position can be adjusted.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Rustproof satellite chrome plating (25μm)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
 - 鍵番号: TAK60・0200
 - 最大適用板厚: 2mm
 - 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用途
- キューピカル・配分電盤・制御盤
 - 標準在庫品(TAK60はお問合せください)
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 備考
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Specifications
- Material: Zinc alloys (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Max. applicable panel thickness: 2mm
 - Accessories: Large nut, screws and two keys.

Specific use





- Cubicles, distribution boards and control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金
Stopper plate

止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.



No.TAK60

No.0200

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

フリーザー

密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

489