




Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss


Besonders geeignet ist dieser Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen.

Hauptmerkmale


- Patentiertes Kabelbindersystem
- Bestehend aus glattem Band und Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
- Verriegelung durch Eindrücken des Stiftes in das Band (Tiefziehen des Kunststoffes)
- Verarbeitung mit speziellem KR-Werkzeug
- Abbindung ist sicher und vibrationsfest
- KR-Binder bis 426 mm werden als einteiliger Binder gefertigt
- Ab Binderlänge 500 mm ist der Kopf mit dem Kabelband verschweißt (Ultraschall)
- Endlossystem (50 m Bandmaterial auf Rolle) mit separaten KR8C5 Köpfen für Bündeldurchmesser größer als 470 mm




Der Kopf des KR-Binders im unverriegelten Zustand.



Das Kabelband (rot) wird mit dem Stift in den Kopf gedrückt und so fest verschlossen.



Kabelbinder KR-Serie



Bei schwingungsbehafteten Systemen ist das KR-System bestens bewährt.



Die KR-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich.

**Werkzeuge finden
Sie ab Seite 442.**

• KR-Serie einteilig


TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
KR6/35	6,0	360,0	93,0	490	PA66	Natur (NA)	50	121-63519
	6,0	360,0	93,0	490	PA66HS	Natur (NA)	50	121-63555
	6,0	360,0	93,0	490	PA66W	Schwarz (BK)	50	121-63560
KR8/21	8,0	210,0	47,0	785	PA66HS	Natur (NA)	50	121-82155
	8,0	210,0	47,0	785	PA66	Natur (NA)	50	121-82119
	8,0	210,0	47,0	785	PA66W	Schwarz (BK)	50	121-82160

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.


Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss



Kabelbinder KR-Serie

Materialinformationen
siehe Seite 30.

• KR-Serie einteilig


TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
KR8/33	8,0	337,0	86,0	390	PA12	Schwarz (BK)	50	121-83380
	8,0	337,0	86,0	785	PA66	Natur (NA)	50	121-83319
	8,0	337,0	86,0	785	PA46	Grau (GY)	50	121-83378
	8,0	337,0	86,0	785	PA66HS	Natur (NA)	50	121-83355
	8,0	337,0	86,0	785	PA66W	Schwarz (BK)	50	121-83360
KR8/43	8,0	426,0	105,0	785	PA66HS	Schwarz (BK)	50	121-74360
	8,0	426,0	105,0	785	PA66HS	Natur (NA)	50	121-74359

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Kabelbinder KR-Serie, ultraschallverschweißt.


Weitere Abmessungen
auf Anfrage erhältlich.

• KR-Serie ultraschallverschweißt

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
KR8/50	8,0	500,0	152,0	785	PA66	Natur (NA)	50	121-05019
KR8/60	8,0	600,0	184,0	785	PA66W	Schwarz (BK)	50	121-06060

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Kabelbinder endlos KR8/S1

Verschlussköpfe KR8/C5

• KR-Serie endlos

TYP	Breite (W)	Länge (L)	N	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
KR8/S1	8,0	50,0 m	720	PA66HS	Natur (NA)	50,0 m	121-98151
	8,0	50,0 m	785	PA66W	Schwarz (BK)	50,0 m	121-98160
KR8/C5	11,7	38,0	-	PA66HS	Natur (NA)	200	121-58551
	11,7	38,0	-	PA66W	Schwarz (BK)	200	121-58560

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.