


High Density Einlöt 180° mit gedrehten Kontakten

High Density Dip solder 180° with machined contacts




- Gedrehte Präzisionskontakte
- Vollvergoldet über Nickel-sperrschicht
- Höchste Güte und Lebensdauer durch definierte Kontaktzone
- Strombelastbarkeit bei 20° C 3A



- High precision machined contacts
- Fully gold plated over nickel base layer
- Best quality and long life due to specified contact area
- Current rating 20° C 3A

Einlötanschluß, verzinntes Metallgehäuse Dip solder version, tin-plated metal shell

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
15	HDT 15 52 G .	HT 15 62 G .
26	HDT 26 52 G .	HT 26 62 G .
44	HDT 44 52 G .	HT 44 62 G .
62	HDT 62 52 G .	HT 62 62 G .
78	HDT 78 52 G .	HT 78 62 G .



Stift (Buchse)
Pin (socket)



Einlötanschluß mit Gewindeniet, verzinntes Metallgehäuse Dip solder version with riveted thread, tin-plated metal shell

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
15	H45DT 15 52 G .	H45T 15 62 G .
26	H45DT 26 52 G .	H45T 26 62 G .
44	H45DT 44 52 G .	H45T 44 62 G .
62	H45DT 62 52 G .	H45T 62 62 G .
78	H45DT 78 52 G .	H45T 78 62 G .

Abmessungen / Dimensions

Pol- zahl Size	15	26	44	62	78
A	30.8	39.1	53.0	69.3	67.0
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1
C	12.2	12.2	12.2	12.2	15.2
D	2.286	2.286	2.286	2.413	2.413
E	2x1.981	2x1.981	2x1.981	2x1.981	3x2.083



Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Selektive Kontaktbestückung möglich.

Bei M3 Gewinde die Ziffer 4 nach dem „H“ gegen eine 3 aus-tauschen.

Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 38.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.

Individual contact loading possible.

For M3 thread please replace the figure 4 after the “H” by the -figure 3.

Different threads and fastening variations on page 38.