

PUSH-BUTTON SWITCHES FOR POP HANDLES



S-417

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

339

特徵 Feature

- A-417専用押ボタンスイッチ
 - A-417 (A-417-B・A-417-F) と併用することで警報ブザーや照明のON・OFFなど用途に合せた使用が可能
 - PUSH-ONタイプ(S-417-1)とPUSH-OFFタイプ(S-417-2)があります。
-
- Special push-button switch for A-417.
 - Use A-417 together for wide applications such as alarm buzzer and illumination ON/OFF.
 - Push-on type (S-417-1) and push-off type (S-417-2) are available.

スイッチ部 特 性

- **定 格**: AC125V・1A(抵抗負荷)
- **初期接触抵抗**: DCSV・1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下
(リード線コネクタ部含む: 100mΩ以下)
- **絶縁抵抗**: DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間及
び端子-アース間を測定し各100MΩ以上
- **耐 電 圧**: AC1,000V(50～60Hz)
- **耐 久 性**: 機械的で2万回以上、電氣的で1万回以上
- **作 動 力**: 3.5N以下/ S-417-1
4.1N以下/ S-417-2
- **使用温度範囲**: -10℃～+40℃
- **標準在庫品**

納期

●標準在庫品

Switch
characte-
ristic



- Rated: AC125V 1A (resistance load)
- Initialization contact resistance:
50mΩ or less resulting from measurement by using contact resistance meter of DC5V 1A (Including lead wire connector: 100mΩ or less)
- Insulation resistance: 100MΩ or more each resulting from measurement between terminals or between terminal and ground by using insulation resistance meter of DC500V
- Withstand voltage: AC1,000V (50 to 60Hz)
- Durability: Mechanical: 20,000 times or more
Electrical: 10,000 times or more
- Working force: 3.5N or less/S-417-1
4.1N or less/S-417-2
- Ambient temperature: -10°C to +40°C

PAT.PEND.



S-417

[S-417]




装着例


Example of installation



[S-417-B]




取付け方法
on method



取付け金具(別売)
Installing plate(optional)

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	 	備考 Remarks (type)	S ₁	S ₂	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	価格 Bulk Price
	RoHS	CAD						単価 Price
S-417-1		2D	PUSH-ONタイプ Push-on type	フルストローク(11) Full stroke	ONストローク(6) ON stroke	40400	¥570	15個～ ¥547
S-417-2		2D	PUSH-OFFタイプ Push-off type	フルストローク(9.6) Full stroke	OFFストローク(5) OFF stroke	40401	¥570	15個～ ¥547
S-417-B			取付け金具 Installing plate			70346	¥200	40個～ ¥190

- : RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。