

2240 LI-2241 LI

Max. 1.3 A

Chargers for Li-Ion batteries

2241 LI - utskiftbare/exchangeable AC plugs



- 3-trinns ladekontroll med strømdeksjon som ladestopp
- Switch mode lader med universal inngangsspenning (90-264 VAC)
- Opplading av 1-7 battericeller
- Medisinsk sertifisert (EN 60601)
- 2-pinns IEC 320
- Kan leveres med festbrakett
- Nettledning ikke inkludert
- Vanntett (IP67) versjon kan leveres
- Utskiftbare AC og DC plugger
- 3-step charge control with current detection as charge termination
- Switch mode charger with universal input voltage (90-264 VAC)
- Charging 1-7 battery cells
- Medically certified (EN 60601)
- 2-pin IEC 320
- Mounting bracket available
- Mains cord not included
- Waterproof (IP67) version available
- Exchangeable AC and DC plugs



Tekniske data		Technical specifications
Inngangsspenning	Frekvensområde	90-264 VAC 47 – 63Hz
Svitsjefrekvens ca.	Strømtrekk fra batteri ved frakoblet nett:	40kHz ≈ 0
Temperaturområde	• drift	-25 °C - +40 °C
• lagring		-25 °C - +85 °C
Rippel		< 100 mV p-p
Beskyttelse		Polvendings- og kortslutningssikker Protected against reversed polarity and short circuit proof
Isolasjonsklasse	Isolasjonsspenning	II
Primær - sekundær:	Elektrisk sikkerhet	4000VAC / 5640VDC
EMC standarder	• Medisinsk	EN 60601-1, EN 60950, EN 60335-2-29, UL 2601-1
• Emisjon	• Immunitet	EN 60601-1-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Pålitelighet (MIL-HDBK-217F):	Utgangsterminaler:	MTBF > 250.000h at 30°C and full load Sekundærledning med / uten plugg. Cord with/without plug.
IP-Grad:	IP-code:	4X
Mål (LxBxH)	Dimensions (LxWxH)	90 x 45 x 32mm
Vekt	Weight	115g (215g IP67 vers.)

Versjoner - versions			Ladekontroll - charge control				
			Step 1	Step 2	Step 3		
Celler	Max utg. effekt	Virkningsgrad	Ladestrøm	Ladespenning	Ladestopp I<	Ladestart Vbat<	
	Max output power (W)	Efficiency 100% at 230V)	Charge Current (orange)	Charge Voltage (orange)	Charge Termination I< (grønn - green)	Charge start Vbat<	
Cells							
1	5,5	58 %	1,3A +5/-7%	4,2V +0,05V	100mA +-25%	4,05V+0,05-0,15V	Eller nettpåslag Or mains turned on
2	10,9	72 %	1,3A +5/-7%	8,4V +0,1V		8,1V+0,1-0,15V	
3	15,1	77 %	1,2A +5/-7%	12,6V +0,1V		12,3V+0,1-0,15V	
4	15,1	80 %	0,9A +5/-7%	16,8V +0,1V		16,4V+0,1-0,15V	
5	14,7	82 %	0,7A +5/-7%	21,0V +0,1V		20,5V+0,1-0,15V	
6	15,1	82 %	0,6A +5/-7%	25,2V +0,1V		24,6V+0,1-0,15V	
7	16,4	82 %	0,56A +5/-7%	29,4V +0,1V		28,7V+0,1-0,15V	

23012008

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettanger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85