



This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.



Technische Daten Netzteil/ technical data power supply	
Eingangsdaten/ input data	: 100 – 240V AC $\pm 10\%$ 50/60Hz 350mA
Ausgangsdaten/ output data	: 12V DC 1.5A
Gehäuse/ housing	: schwarzes Steckergehäuse mit weißer Bedruckung/ black plug-in housing with white printing
Gehäusematerial/ housing material	: UL94V-0
	Schwarzes Label mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
LED Anzeige/ LED indication	
Laden/ charging	: rote LED leuchtet dauerhaft/ red LED lights steady
Erhaltungsladung/ trickle charge	: grüne LED leuchtet dauerhaft/ green LED lights steady
Entladen/ discharging	: LED blinkt abwechselnd rot und grün/ LED flashing alternately red and green
Fehler/ error	: LED blinkt rot/ LED flashing red
Verpackung/ package	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ blister shell incl. multilingual operating instruction



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN12510UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight	
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2011	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
				Erstellt/ Drawn by	27.10	SP		Powerline 8 UK			
V1	label printig updated	30.09.13	CB				Zeichnungsnummer/Drawing number				Blatt/ Sheet 1
V0	printing of the label changed	08.08.13	CB				Artikelnummer/Part number				
V0	---	06.02.13	CB				1001-0006-UK				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin		Proj. 003/04/12		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	