




## TH-TM

## 平型蝶番 (ステンレス・穴なし)

Indent Hinge - No Mounting Hole (Stainless)

SUS

取扱品  
PRODUCT

## 特長

用途に応じて大きさが選べます。

## 用途

各種機器

## Characteristic

Choose the size from wide variety of selections.

## Application


Various types of devices

## ■部品表 Parts List

| 部番<br>No. | 部品名<br>Part Name           | 材質<br>Material | 処理                        | Finish          | 数<br>Quantity |
|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
|           |                            |                | No.100 ~ No.111           | No.120 ~ No.121 |               |
| 1         | ヒンジピース (A) Hinge Piece (A) | SUS304         | バレル研磨<br>Barrel Polishing | バフ研磨 Buffing    | 1             |
| 2         | ヒンジピース (B) Hinge Piece (B) |                | —                         | —               | 1             |
| 3         | シャフト Pin                   |                | —                         | —               | 1             |

TH-TM-110・TH-TM-111 のシャフトは 2 本を上下から圧入しています。

Two pins of TH-TM-110 and TH-TM-111 are pressed in from up and down.



## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification

※ 扉重量は、蝶番を 2 個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

| 型番<br>Model No. | A  | B   | C    | D    | 割り数<br>Division | 扉重量 (kg)<br>Door Weight (kg) | 自重 (g)<br>Net Weight (g) | 価格 (円)<br>Price (yen) |
|-----------------|----|-----|------|------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TH-TM-100       | 20 | 25  | φ2.1 | t0.8 | 3               | 2                            | 4.7                      | ¥50                   |
| TH-TM-101       | 22 | 32  |      |      |                 |                              | 6.6                      | ¥58                   |
| TH-TM-102       | 26 | 38  | φ2.4 |      |                 |                              | 9.4                      | ¥62                   |
| TH-TM-103       | 34 | 51  | φ3.1 | t1.2 | 5               | —                            | 17.8                     | ¥125                  |
| TH-TM-104       | 30 |     | φ2.4 | t0.8 |                 |                              | 13.8                     | ¥100                  |
| TH-TM-105       | 38 |     | φ3.4 | t1.2 |                 |                              | 26.6                     | ¥135                  |
| TH-TM-106       | 33 | 64  | φ2.4 | t0.8 | 3               | —                            | 20.6                     | ¥110                  |
| TH-TM-107       | 42 |     | φ3.4 | t1.2 |                 |                              | 35.4                     | ¥155                  |
| TH-TM-108       | 41 | 76  | φ3.1 | t1   |                 |                              | 34.6                     | ¥155                  |
| TH-TM-109       | 49 |     | φ4.2 | t1.5 | 5               | 8                            | 61                       | ¥240                  |
| TH-TM-110       | 56 | 89  | φ5.2 | t1.7 |                 |                              | 98.4                     | ¥355                  |
| TH-TM-111       | 70 | 102 | φ5.6 | t1.8 |                 |                              | 144.9                    | ¥485                  |
| TH-TM-120       | 50 | 65  | φ4.5 | t2   | —               | —                            | 72.6                     | ¥380                  |
| TH-TM-121       |    | 75  |      |      |                 |                              | 83.2                     | ¥415                  |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.