

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

フリーザー


密閉

平面
スイング


ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES



FA-602S-7



商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity		単価 Price	
FA-602S-7	●	▲	受座 Catch	606	60810	¥2,300	6個~ ¥2,208

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

FA-602S-7
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ・ラッチとの噛合いを前後4mm調整できます。
- ・閉込め事故防止のため安全脱出機構を装備
- ・安全のため庫内安全脱出ノブFC-708と組合せてご使用下さい。
- ・取付けはFA-602S-6と互換性があります。
- ・オフセット調整範囲は40~70mm
- ・Engagement with latch can be adjusted 4mm fore and aft.
- ・Equipped with escape mechanism to prevent accidental confinement.
- ・Use with FC-708 inside escape knob for safety.
- Installation is the same as for FA-602S-6.
- Offset adjustment range: 40-70mm

仕様 • 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
ローラー/ポリアセタール(POM)

• 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
取付座/亜鉛めっきクロメート処理
(MZZn-C)

用途 • 付属品: 取付座
納期 • ブレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫

Specifications • Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Roller: Polyacetal (POM)

• Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Base: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)

• Accessories: Base

Specific use • Prefabricated refrigerator vans, dry warehouses

取付け方法
Installation method