



THA-252

ステンレス回転取手

Rotary Pulls



特長

光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。

用途

食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等

Characteristic





A stainless steel made pull with less brightened surface.

Application

Food related industries / Vessels / Vehicles / Construction / Medical instruments, etc.

■部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | 数 Quantity |
|--------|--|-------------|--------------------|------------|
| 1 | ベース Base | SUS304 | サテン仕上 Satin Finish | 1 |
| 2 | ハンドル Handle | | | 1 |
| 3 | シャフト Shaft | | | 1 |
| 4 | ウェイト Weight | | | 1 |
| 5 | 十字穴付サラ木ねじ Cross recessed head wood screw | SUSXM7 | | 2 |



取付穴図
Holes for Installationscale

寸法・仕様表 Size List & Specification

| 型番 Model No. | A | B | C | D | E | F | 許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf) | 自重 (g) Net Weight (g) | 価格 (円) Price (yen) |
|--------------|-----|----|----|----|------|----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| THA-252-1 | 90 | 76 | 52 | 32 | (36) | 60 | 128 (13) | 49 | ¥740 |
| THA-252-2 | 110 | 94 | 64 | 38 | (42) | 72 | 98.1 (10) | 59 | ¥800 |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.