

網ガラス入り窓枠

NET GLASS WINDOW FRAMES



C-1163
ステンレス製

ステンレス
ステンレス製

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS

TAKIGEN
総合 25

1315

特徴 Feature

- 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。

- Easily installed simply by tightening the nut at the back.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ●材質: 枠/ステンレス鋼板(SUS304)
窓/C-1163-1/網入りガラス
(厚み: 6.8mm)
C-1163-2/ポリカーボネイト(PC)
(厚み: 6.0mm)

- 表面仕上: 表面枠/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
- 防水性能: IPX5

用途 ●適用パネル厚: 1.0~3.2mm
●屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー

- 標準在庫品
- 防水性能を高めるため全周にシーリング加工をお勧めします。

Specifications ●Material: Flame: Stainless steel plate (SUS304)
Window: C-1163-1: Net glass
(thickness: 6.8mm)
C-1163-2: Polycarbonate (PC)
(thickness: 6.0mm)

- Finish: Front Flame: Acrylic resin baked (Black)
- Waterproof performance: IPX5
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm

Specific-use ●Outdoor control and distribution boards and lockers


Remarks ●Full periphery sealing is recommended to enhance water resistance.





C-1163-1



C-1163-2




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-1163-1	2D/3D		492	21974	¥4,050	5個~ ¥3,890
C-1163-2	2D/3D		379	22915	¥4,100	5個~ ¥3,940

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



使用例
Example of application

TAKIGEN
総合 25
1315