



### Vorbedruckte Kabelmarkierer

- WIC, aufklickbar

#### Hauptmerkmale


Die WIC Kennzeichnungsmarkierer eignen sich besonders zur nachträglichen Montage auf Kabeln und Leitungen. Durch die hohe Materialspannung sitzt der Markierer fest am Kabel. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufklicken mittels dem WIC Tool. Das Werkzeug kann für alle Größen eingesetzt werden und nimmt bis zu 20 Markierer auf.

#### Anwendungen


Dieser praktische Clip wird besonders im Maschinenbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau eingesetzt.



WIC-Markierer eignen sich besonders für die Kennzeichnung nach der Montage.



| Materialdaten            |   |
|--------------------------|---|
| Material                 | Polyamid 6.6 (PA66)   |
| Farbe                    | Weiß, Gelb, internationaler Widerstandsfarbcod (WH; YE; CC) |
| Betriebstemperatur       | -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)          |
| Brandschutzeigenschaften | entspricht UL94 V0  |



| WIC Aufziehwerkzeug - WIC Tool |          |        |
|--------------------------------|----------|--------|
| Art.-Nr.                       | Typ      | Inhalt |
| 561-00001                      | WIC Tool | 5      |

#### Technische Daten

| Typ   | Außen Ø min. | Außen Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Länge (L) | Inhalt | Verarbeitungswerkzeug |
|-------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| WIC 1 | 2,00         | 2,80         | 5,00       | 6,40     | 3,0       | 1000   | WIC Tool              |
| WIC 2 | 2,80         | 3,80         | 5,60       | 7,10     | 3,0       | 1000   | WIC Tool              |
| WIC 3 | 4,30         | 5,30         | 8,00       | 9,60     | 3,0       | 500    | WIC Tool              |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



## Vorbedruckte Kabelmarkierer

- WIC, aufklickbar

| WIC Internationaler Widerstandsfarbcde |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Typ                                    | WIC1      | WIC2      | WIC3      |
| 0                                      | 561-01600 | 561-02600 | 561-03600 |
| 1                                      | 561-01611 | 561-02611 | 561-03611 |
| 2                                      | 561-01622 | 561-02622 | 561-03622 |
| 3                                      | 561-01633 | 561-02633 | 561-03633 |
| 4                                      | 561-01644 | 561-02644 | 561-03644 |
| 5                                      | 561-01655 | 561-02655 | 561-03655 |
| 6                                      | 561-01666 | 561-02666 | 561-03666 |
| 7                                      | 561-01677 | 561-02677 | 561-03677 |
| 8                                      | 561-01688 | 561-02688 | 561-03688 |
| 0+9                                    | 561-01699 | 561-02699 | 561-03699 |
| 0123456789                             | 561-01100 | 561-02100 | 561-03100 |

| WIC Gelb        |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Typ             | WIC1      | WIC2      | WIC3      |
| A               | 561-01014 | 561-02014 | 561-03014 |
| B               | 561-01024 | 561-02024 | 561-03024 |
| C               | 561-01034 | 561-02034 | 561-03034 |
| D               | 561-01044 | 561-02044 | 561-03044 |
| E               | 561-01054 | 561-02054 | 561-03054 |
| F               | 561-01064 | 561-02064 | 561-03064 |
| G               | 561-01074 | 561-02074 | 561-03074 |
| H               | 561-01084 | 561-02084 | 561-03084 |
| I               | 561-01094 | 561-02094 | 561-03094 |
| J               | 561-01104 | 561-02104 | 561-03104 |
| K               | 561-01114 | 561-02114 | 561-03114 |
| L               | 561-01124 | 561-02124 | 561-03124 |
| M               | 561-01134 | 561-02134 | 561-03134 |
| N               | 561-01144 | 561-02144 | 561-03144 |
| O               | 561-01154 | 561-02154 | 561-03154 |
| P               | 561-01164 | 561-02164 | 561-03164 |
| Q               | 561-01174 | 561-02174 | 561-03174 |
| R               | 561-01184 | 561-02184 | 561-03184 |
| S               | 561-01194 | 561-02194 | 561-03194 |
| T               | 561-01204 | 561-02204 | 561-03204 |
| U               | 561-01214 | 561-02214 | 561-03214 |
| V               | 561-01224 | 561-02224 | 561-03224 |
| W               | 561-01234 | 561-02234 | 561-03234 |
| X               | 561-01244 | 561-02244 | 561-03244 |
| Y               | 561-01254 | 561-02254 | 561-03254 |
| Z               | 561-01264 | 561-02264 | 561-03264 |
| +               | 561-01704 | 561-02704 | 561-03704 |
| -               | 561-01714 | 561-02714 | 561-03714 |
| /               | 561-01724 | 561-02724 | 561-03724 |
| =               | 561-01734 | 561-02734 | 561-03734 |
| .               | 561-01744 | 561-02744 | 561-03744 |
| 0               | 561-01604 | 561-02604 | 561-03604 |
| 1               | 561-01614 | 561-02614 | 561-03614 |
| 2               | 561-01624 | 561-02624 | 561-03624 |
| 3               | 561-01634 | 561-02634 | 561-03634 |
| 4               | 561-01644 | 561-02644 | 561-03644 |
| 5               | 561-01654 | 561-02654 | 561-03654 |
| 6               | 561-01664 | 561-02664 | 561-03664 |
| 7               | 561-01674 | 561-02674 | 561-03674 |
| 8               | 561-01684 | 561-02684 | 561-03684 |
| 9               | 561-01694 | 561-02694 | 561-03694 |
| 0+9             | 561-01101 | 561-02101 | 561-03101 |
| A E L N R S T = | 561-01994 | 561-02994 | 561-03994 |