



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器
(B)


SLIP-JOINT HINGES



B-1003-2-R



B-3-6

※右型用の図面です
Diagram shows right-hand use.

B-1003

B-3

ステンレス製

鉄製

[B-1003]

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ●材質:ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上:ヘアライン仕上
用途 ●船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
納期 ●標準在庫品
備考 ●B-1003-0はキャップを付属しておりません。

Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Hairline finish
●Ships, vehicles, kitchen and outdoor
use equipment
●Remarks ●Cap is not included for B-1003-0.

[B-3]

特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left type and right type.

仕様 ●材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
●表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)

用途 ●配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア

納期 ●標準在庫品

備考 ●キャップは付属しておりません。

Specifications ●Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
●Finish: Chrome plating chromate
treatment (MFZn-C)

●Distribution or control boards, cubicles,
use machine tools and front hall doors

●Remarks ●Cap is not included.

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	材質 Material	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
							数量 Quantity	単価 Price
B-1003-0	●	2D/3D	SUS	左右兼用 Left and Right type	10556	¥7,000	4個～	¥6,720
B-1003-1-L	●	2D/3D		左型 Left type	10557	¥1,900	10個～	¥1,824
B-1003-1-R	●	2D/3D		右型 Right type	13309			
B-1003-2-L	●	2D/3D		左型 Left type	10558	¥1,700	10個～	¥1,632
B-1003-2-R	●	2D/3D		右型 Right type	13310			
B-1003-3-L	●	2D/3D		左型 Left type	10559	¥1,500	10個～	¥1,440
B-1003-3-R	●	2D/3D		右型 Right type	13311			
B-1003-4-L	●	2D/3D		左型 Left type	10560	¥750	16個～	¥720
B-1003-4-R	●	2D/3D		右型 Right type	13312			
B-1003-5-L	●	2D/3D		左型 Left type	10561	¥660	16個～	¥634
B-1003-5-R	●	2D/3D		右型 Right type	13313			
B-1003-6-L	●	2D/3D	SPHC	左型 Left type	10562	¥600	16個～	¥576
B-1003-6-R	●	2D/3D		右型 Right type	13314			
B-3-0	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10012	¥2,250	8個～	¥2,160
B-3-1	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10013	¥460	20個～	¥442
B-3-2	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10014	¥410	20個～	¥394
B-3-3	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10015	¥360	30個～	¥346
B-3-4	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10016	¥220	40個～	¥211
B-3-5	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10017	¥190	40個～	¥182
B-3-6	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10018	¥170	50個～	¥163

商品番号 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃		L ₄	W	t		φD ₁	(φD ₂)		縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)		製品質量(g) Mass		
			SUS	SPCC			SUS	SPHC		SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC	
B-1003-0	B-3-0	204	100		4	160	6	6	16	29	29	100		1,625	1,625	
B-1003-1	B-3-1	151	74	3		3	116	4	4.5	11	20	21	75		580	630
B-1003-2	B-3-2	123	60	3		3	116	4	4.5	11	20	21	60		480	510
B-1003-3	B-3-3	103	50	3		3	116	4	4.5	11	20	21	50		405	425
B-1003-4	B-3-4	78	38	2		2	88	3	3.2	9	16	16	30		185	190
B-1003-5	B-3-5	66	32	2		2	88	3	3.2	9	16	16	25		155	160
B-1003-6	B-3-6	52	25	2		2	70	3	3.2	9	16	16	20		110	115

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。