

T型ハンドル A-229・A-18




A-229
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様	●製品質量：191g ●材 質：亜鉛合金(ZDC) ●表面仕上：クロムめっき(MZCr)
用 途	●配分電盤・制御盤
納 期	●標準在庫品
備 考	●取付けの際は、ハンドル操作力が適度になるように六角ナットの締込量(ウェブワッシャーのつづし量)を調整し緩み止め金具を起こしてください

Specifications	● Mass: 191g ● Material: Zinc alloy(ZDC) ● Finish: Chrome plating(MZCr)
Specific use	● Power/distribution and control boards
Remarks	● In fitting the handle, adjust the clamping quantity of the hexagon nut (wave washer's squashed quantity) so as to optimize the handle operating force, and pull up the loosening stopper




商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
A-229	● 2D/3D	00563	¥1,300	10個～	¥1,248

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
絞り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング[®]

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル