

## all empty ABS 100/100 HT



<b>Bestellzeichen:</b>	ABS 100/100 HT	<b>EAN Code:</b>	6418074023056
<b>Artikelnummer:</b>	6081903	<b>E-Nummer:</b>	3420593
<b>Beschreibung:</b>	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel	<b>Finland:</b>	
<b>Anmerkungen:</b>	hohes Unterteil	<b>Dänemark:</b>	8212023440
		<b>Italien:</b>	7362030
		<b>Schweden:</b>	2535815
		<b>Norwegen:</b>	

Besteht aus: all empty

Beispiel

<b>Abmessungen:</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Auswertung:</b>
<b>mm:</b>	130	80	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	5.1	3.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 100	Montageplatte			
MIN 5	Tragschiene TS 15			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 5	Tragschiene TS 35			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 100/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

