

all empty ABS 100/60 HT



Bestellzeichen:	ABS 100/60 HT	EAN Code:	6418074023049
Artikelnummer:	6081901	E-Nummer:	
Beschreibung:	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel	Finland:	3420591
Anmerkungen:	hohes Unterteil	Dänemark:	8212023437
		Italien:	7362025
		Schweden:	2535812
		Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	80	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	3.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenmaterial:				
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 100	Montageplatte			
MIN 5	Tragschiene TS 15			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 5	Tragschiene TS 35			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 100/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

