




* COTES CONTROLEES PAR CALIBRE.

CALIBRE FI/FE
SUIVANT PLAN 10870


OUTIL DE DEMONTAGE
DE LA LANGUETTE
SUIVANT PLAN 9038-A

CALIBRE DE CONTROLE 6.45 mm

SUIVANT PLAN : 10905



REFERENCE OUTIL DE
DEMONTAGE S101001020010

CONTROLE LOGEMENT PORTE
CLIPS



POUR COTES VOIR PLAN 9038-A


POUR COTES VOIR PLAN 10905



CONDITIONNEMENT

[illegible]

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
SEMBLABLE AU (X) SAC(S)



ETIQUETTE
GALIA

SAC PLASTIQUE NEUTRE
(POLYMA) EP:8/100

ETIQUETTE

REPRISE
D'HUMIDITE

N° LOT :
REF. PRONER :
QUANTITE :
DATE :
REF CLIENT :
N° EQUIPE :
N° OPERATEUR :
Hre FAB :
VISA QUALITE :
N° MOULE :
COULEUR :

NOTICE DE CONTROLE:

-AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL VERIFIER LES COTES PORTEES AU DESSIN.
-CONFORME AU CDC 36 05 019.
-TOUTES COTES (MSP) OU FONCTIONNELLES ♦ FIGURANT SUR CE PLAN ET NON RESPECTEE SUR UN LOT FERA L'OBJET D'UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT.
-CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION,ON FERA REFERENCE,POUR TOUT LITIGE,AU PLAN DE DEFINITION

UTILISATION DES CALIBRES:

CALIBRE PL8 (FI/FE) (SUIVANT PLAN 10870) CE CALIBRE VALIDE LA COTE $0.8^{+0.2}_{-0.1}$ L: COTE FONCTIONNELLE REALISANT LES CONDITIONS D'EFFORT D'INSERTION ET EXTRACTION DE LA LANGUETTE DANS SON ALVEOLE.

- INTRODUIRE LE CALIBRE DANS LE SENS SPECIFIE; LA REFERENCE **A** DE CELUI-CI VENANT EN BUTEE SUR LA REFERENCE **A** DE L'ALVEOLE. LE CALIBRE DOIT SE VERROUILLER DANS L'ALVEOLE SOUS UN EFFORT INFERIEUR A :30N
- EXTRAIRE LE CALIBRE EN UTILISANT LE TROU $\varnothing 5$ A L'INTERIEUR DUQUEL SE LOGE LE DISPOSITIF EQUIPANT LE MOYEN DE MESURE DE LA FORCE D'EXTRACTION. LE CALIBRE DOIT SE DEVEROUILLER SOUS UNE FORCE SUPERIEUR A:80N.
- LE NON RESPECT DE LA SANCTION FI OU FE ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONCERNE.
- NOTA: CET ESSAI ETANT DESTRUCTIF LES PIECES TESTEES SONT A DETRUIRE.
- CALIBRE DE CONTROLE COTE 6.45 min. INTRODUIRE LE PORTE LANGUETTE DANS LE SENS SPECIFIE ET CELA POUR LE LOGEMENT (1-2)
- APRES APPLICATION D'UNE MASSE DE 100gr (OU SOUS LE PROPRE POIDS DE LA PIECE) LA REF **B** DU PORTE LANGUETTE DOIT VENIR EN CONTACT AVEC LA REFERENCE **B** DU CALIBRE.
- LE NON RESPECT DE LA SANCTION CI-AVANT ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONCERNE.

PLAN DE DEFINITION :D1172

PRONER COMATEL P/N	Tyco Electronics P/N
P801008413402	0-1544484-1
P801008413506	0-1544484-2

P801008413506	A221	COULEUR GRIS		
P801008413402	A221	COULEUR NOIR		
Reference	Matiere	Traitement	Protection	Conditionnement
Sous-Ens.				Norme
Ensemble				Masse

PORTE LANGUETTE 8MM 2VOIES

B.P. 31 93161 NOISY LE GRAND
(1) 45 92 79 00

C	Dessine le 28.01.92
	Par P.COSTES

Etudes	Qualité	
<i>J. Dahan</i>	<i>J. Girard</i>	
Devis		Tol. : /
		Echelle 2.5
61313		Planche /

Mise à jour selon revue de projet du 20/02/95 et rapports EP2202A/2202B/2217

MISE EN CONFORMITE PAR RAPPORT AU PLAN D1172.PLAN F1190 ANNUE.

MISE A JOUR PLAN (ANNULE ET REMPLACE LE PLAN C1313 FAIT A LA MAIN)

Nature de la Modification

N° Avis Modif.	Etude	Qualite	Dessine	Date	Inge
----------------	-------	---------	---------	------	------

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation