






NOTES;


- △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
- 3 APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
- 4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
- 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

注 ;

- △ -A- 面より2mmの範囲で測定
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
- 3 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
- 4 製品規格 NO.108-5166
- 5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3Kgf)以下
但しタブコンタクトは含まない



-X-



172504-8	自然色 (NATURAL)
172504-7	黄 (YELLOW)
172504-6	灰 (GRAY)
172504-5	青 (BLUE)
172504-4	緑 (GREEN)
172504-3	茶 (BROWN)
172504-2	黒 (BLACK)
172504-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

				Copyright ©1982年 Tyco Electronics AMP K.K.				Copyright ©1982 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
				包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) 5 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 5極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MK) II					
				材料 (MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°					
B	-8 追加 (FJ00-0433-00)			YK	KB	SOMAR '00		DR.	10/12/92		DE.	10/12/92		LOC		番号 (No.)	
A	再作成 J-1630			KY	AT	10/12/92		CHK.	10/12/92		APP.	10/12/92		A3 J		C-172504	
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE		CHK.	10/12/92		APP.	10/12/92		尺度 (SCALE) 2-1		REV. B	
														SHEET 1 OF 1			