


Telefonlampen

Telephone lamps


TEL T 6,8
TEL T 6,8




Lebensdauer:
auf Anfrage
Life:
on request



Typ Type	Socket Base	Spannung V Voltage V	Strom A Current A	Leistung W Power W
TEL	T 6,8	6	0,04	
TEL	T 6,8	6	0,05	
TEL	T 6,8	6	0,20	
TEL	T 6,8	12	0,05	
TEL	T 6,8	12	0,10	
TEL	T 6,8	24	0,02	
TEL	T 6,8	24	0,025	
TEL	T 6,8	24	0,04	
TEL	T 6,8	24	0,05	
TEL	T 6,8	24	0,08	
TEL	T 6,8	28	0,045	
TEL	T 6,8	28	0,05	
TEL	T 6,8	28	0,08	
TEL	T 6,8	30	0,02	
TEL	T 6,8	30	0,025	
TEL	T 6,8	30	0,04	
TEL	T 6,8	30	0,05	
TEL	T 6,8	36	0,035	
TEL	T 6,8	36	0,05	
TEL	T 6,8	48	0,02	
TEL	T 6,8	48	0,04	
TEL	T 6,8	48	0,05	
TEL	T 6,8	60	0,02	
TEL	T 6,8	60	0,04	
TEL	T 6,8	60	0,05	
TEL	T 6,8	60	0,06	
TEL	T 6,8	70	0,02	
TEL	T 6,8	80	0,02	
TEL	T 6,8	110-130	0,02	



Manifestation einer
geplanten Vorgabe.



Datasheets with technical informations on demand available. Im Auftragsfall liefern wir auf Wunsch ein Datenblatt.