

Netzanschlußleitungen

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Farbschlüssel:


ws = weiß

or = orange

sw = schwarz

gr = grau-RAL 7035

br = braun



Ausführung und techn. Daten

- Seite angespritzter Winkelstecker
16 A/250 V, DIN 49441, **R2**, CEE 7-7,
Normblatt VII,
doppeltes Schutzleitersystem
- Seite 40 mm mit Aderendhülsen

Bestell-Nr.
Länge in m
(z. B. 2,0 = 2 m)
und Farbe

EDV-Code

H05VV-F 3G1,5

550/1,5 ws
550/2,0 ws
550/3,0 ws
550/5,0 ws

00550.0000.01.015
00550.0000.01.020
00550.0000.01.030
00550.0000.01.050

CE



550/1,5 sw
550/2,0 sw
550/3,0 sw
550/5,0 sw

00550.0000.02.015
00550.0000.02.020
00550.0000.02.030
00550.0000.02.050

Herdanschlußleitungen

Ausführung und techn. Daten

Bestell-Nr.
Länge in m
(z. B. 2,0 = 2 m)

EDV-Code

Abmantelungsmaße:

Art.-Nr. 610, 710 und 810

- Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülse
- Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse

Art.-Nr. 615, 715 und 815

- Seite: 100 mm abgemantelt mit Kabelschuh M5
- Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse

H05VV-F 3G2,5

PVC
bis 75° **weiß**
beidseitig
Aderendhülsen

610/1,5 ws
610/2,0 ws
610/3,0 ws

00610.0000.01.015
00610.0000.01.020
00610.0000.01.030

H05VV-F 5G1,5

710/1,5 ws
710/2,0 ws
710/3,0 ws

00710.0000.01.015
00710.0000.01.020
00710.0000.01.030

H05VV-F 5G2,5

810/1,5 ws
810/2,0 ws
810/3,0 ws

00810.0000.01.015
00810.0000.01.020
00810.0000.01.030

H05VV-F 3G2,5

PVC
bis 75° **weiß**
1. Seite mit Gabel-
kabelschuh M 5
2. Seite
Aderendhülsen

615/1,5 ws
615/2,0 ws
615/3,0 ws

00615.0000.01.015
00615.0000.01.020
00615.0000.01.030

H05VV-F 5G1,5

715/1,5 ws
715/2,0 ws
715/3,0 ws

00715.0000.01.015
00715.0000.01.020
00715.0000.01.030

H05VV-F 5G2,5

815/1,5 ws
815/2,0 ws
815/3,0 ws

00815.0000.01.015
00815.0000.01.020
00815.0000.01.030

Verpackung: 50 Stück lose gebündelt im Versandkarton