

リーフヒンジ
LEAF HINGESFB-1880
ステンレス製FB-880-2B
鉄製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FB-1880)
- カール部は溶接してあります。
- 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
- 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に出来ます。ピン抜けも防止します。
- 中型・大型扉に最適
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FB-1880)
- The curled sections are welded.
- Resin collar built inside, so that it rotates very smoothly.
- Left and right can be rearranged easily with a U nut or cotter pin. Also prevents pin from falling out.
- Suitable for medium and large size doors of the vehicles.

仕 様

(FB-1880) ● 材 質: 本体/ステンレス鋼板 (SUS304)
受座/ステンレス鋼铸件 (SUS304)

- 表面仕上: 電解研磨
- 付 属 品: ステンレスUナット

(FB-880-2B) ● 材 質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)

- 表面仕上: 粉体塗装 (グレー)
- 付 属 品: 割りピン
- 軸 径: $\phi 12$

用 途 ● 特装車・コンテナ・バン・ウィング車

納 期 ● 標準在庫品

備 考 ● FB-1880-3は中止品になりました。

Specifications

(FB-1880) ● Material:

Main unit: Stainless steel seating (SUS304)
Base: Cast stainless steel (SUS304)


- Finish: Electrolytic polishing
- Accessories: Stainless steel U nut

(FB-880-2B) ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)

- Finish: Powder coating (Gray)
- Accessories: Cotter pin
- Axle diameter: $\phi 12$

Specific- ● Specially equipped vehicles, containers, use vans, vehicle with wing doors

Remarks ● Products FB-1880-3 is no longer manufactured.




FB-1880-1

FB-1880-2A




FB-880-2B


〔FB-1880-1〕ウィング車用
For vehicle with wing door



〔FB-1880-2A〕バン用
For van



〔FB-1880-2B〕バン用
For van



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	材 質 Material	t	ϕd	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FB-1880-1		2D/3D	SUS	11	10.6	1,300	61116	¥7,400	5個～ ¥7,100
FB-1880-2A		2D/3D				1,220	61120	¥7,500	5個～ ¥7,125
FB-1880-2B		2D/3D				1,150	61135	¥7,500	5個～ ¥7,125
FB-880-2B		2D	SPHC	7	9	1,200	61545	¥1,750	10個～ ¥1,680

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)