




TH404

PATENTED IP65

5 poli



Connessione presa-spina 5 poli. Grado di protezione IP65.
Facilità di cablaggio. Connessione a bussola o faston.
Kit di fornitura: frutti non inseriti.

Connection socket-plug 5 poles.
IP 65 protection. Easy wiring.
Supply kit: fruits not inserted.

Dati tecnici - Technical data(*)

16 A 1,5² 400V ~ IP 65

Materia plastica - Plastic Material

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

-20°C

■ Nero - Black

+125°C

Ottone nichelato

Nickled brass

Acciaio zincato passivato

Zinc passivated steel

M3

Rated current 16 A

Rated impulse voltage 6 KV

Impulse withstand voltage 7,3 KV

Range of temperature 0 -85°C

Cable max 5G1,5²H07RN-F

(*)EN 61984-2001-1999



Solo per THB...
Only for THB...

IP65

Per faston cilindrici universali Ø2
For universal cylindric faston Ø2



Codice - Part number

T H B . 4 0 4 . X X X

Diametro cavo - Cable diameter



PLUG



THB.404.A1A Ø 9÷14 mm

THB.404.A2A* Ø 5÷14 mm



POWER-SOCKET



THB.404.B1A Ø 9÷14 mm

THB.404.B2A* Ø 5÷14 mm



*gommino doppio - double seal

Diametro cavo - Cable diameter



PLUG

THF.404.A1A Ø 9÷14 mm

THF.404.A2A* Ø 5÷14 mm



POWER-SOCKET

THF.404.B1A Ø 9÷14 mm

THF.404.B2A* Ø 5÷14 mm



*gommino doppio - double seal

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso - The technical data can be changed without notice
Techno S.r.l. - technology & innovation - tel. +39.031.976445 - www.techno.it - info@techno.it

techno

Accessori - Accessories



6DB000800

Double Yellow Seal $\varnothing_e$ 15,5 - $\varnothing_i$ 8

$\varnothing$ 5÷14mm



6000092CC

6000143CE

Foro - Hole $\varnothing$ 14

Nero - Black

Grigio- Grey 7035

CH $\varnothing$ 24mm



604001400

Guarnizione rossa - Red Seal

$\varnothing_e$ 28 - $\varnothing_i$ 25 - SP.2



6000087LF

Foro - Hole $\varnothing$ 9

Riduzione per dado

Adapter for nut

CH $\varnothing$ 24mm



604001500

Guarnizione rossa - Red Seal

OR $\varnothing$ 23,52 x 1,78



600009600


5 poli - 5 poles

Chiave per agganciare i frutti


Modules adapter

Istruzioni di montaggio - Assembling Instructions

- ① Spelatura cavi.
Cables stripping.




- ② Preparazione frutto.
Plug-in module preparation.




- ③ Inserimento frutto nel corpo rispettando i riferimenti.
Fitting of the plug-in module inside the body in accordance with the reference marks.



- ④ Il bloccaggio del frutto nel corpo può essere fatto:
a) Ruotando il cavo in senso orario fino al CLICK
b) Ruotando il frutto in senso antiorario fino al CLICK
The modules clamping in the body can be done by:
a) Turning the cable in clockwise (CLICK)
b) Turning modules in anticlockwise (CLICK)




- ⑤ Posizionare la guarnizione e avvitare il dado.
Position the seal then block the cable with the nut.



- ⑥ Intercambiabilità frutto maschio con frutto femmina.
Interchangeability between plug and socket modules.



- ⑦ Connessione rispettando la polarizzazione.
Connection in accordance with the polarization.



- ⑧ Per disconnettere sollevare le due alette. Attenzione: essendo una connessione a tenuta d'acqua, gli accoppiamenti devono necessariamente frizionare. To disconnect lift the two wings. Attention: being a watertight device, the connections would be necessary frictional.

