

**Signalleuchten mit integrierter Glimmlampe - 10 mm, Blende
rund, 230 V, Blende gelb
1.69.527.104/1402**


Approbationen

VDE	VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)
-----	---

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	12,5

Einbaumaße

Bauhöhe	1,2 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbauöffnung	10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glimmlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,5 g

Einbauöffnung



