

Typ "Mixi"

Gebläseheizung / Fan Heater



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:


Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
100 W	230 V AC	480g	IP 20	Klemme / clamp	04310022A22
150 W	230 V AC	480g	IP 20	Klemme / clamp	04315022A22
200 W	230 V AC	490g	IP 20	Klemme / clamp	04320022A22
250 W	230 V AC	490g	IP 20	Klemme / clamp	04325022A22

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

wahlweise Schraubbefestigung
optional screw fixing

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions:

X
70 x 60 x 76mm - 100W
70 x 60 x 76mm - 150W
80 x 60 x 76mm - 200W
90 x 60 x 76mm - 250W

