

カトル式平面ハンドル CATTLE TYPE FLUSH HANDLES



A-222
アルミニウム合金製

特 徴 Feature

- 密閉性を必要とする扉に最適です。
- 防水タイプ (Oリング使用)
- 調整ねじでグリップ位置の微調整が可能
- 耐食性に優れています。
- 取付けが簡単
- コイン施錠タイプもあります。(A-222-2)

- Suitable for the door which requires airtight closure.
- Waterproof type (O-ring is used)
- Fine adjustment of the grip position can be made with the adjustment screw.
- Excellent resistance to corrosion.
- Easy installation.
- Coin-lock type is also available. (A-222-2)






- 仕 様 ● 材 質 : アルミニウム合金 (ADC)
- 表面仕上 : 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
 - 付 属 品 : キー2本
- 用 途 ● 船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機
- 納 期 ● 標準在庫品
- ⚠ ● 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1367ページ) を塗布してください。

- Speci- ● Material: Aluminum alloy (ADC)
- cations ● Finish: Acrylic resin baked after corrosion-resistant treatment.
- Accessories: Two keys
- Specific- ● Ships, trains, communication appliances, measurement devices, engine dynamo.
- use ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.
- ⚠



A-222-1

キーNo.0200
Key



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-222-1	●	2D/3D	280	01511	¥6,000	5個~ ¥5,760
A-222-2	●	2D/3D	280	01512	¥4,300	5個~ ¥4,128

● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS指令に対応可能です。